



地址: 广东省深圳市宝安区松岗沙浦围前海聚英产业园

官 网: www.18sz.cn

版 本: A0

电 话: 0755-23322028

传 真: 0755-23322028

邮 箱: jyjm@18sz.cn

一、产品简介:

名 称: 00B-FGG插头

外壳材料: 铜合金镀珍珠铬


型 号: FGG. 00B. 303. CLAD

针芯材料: 铜合金镀金

二、主要性能参数:

使用环境	室内	温度等级	-40° C, +250° C
冲 击	100g, 6ms	机械寿命	>3000次
绝缘电阻	≥5000MΩ (常态下)	震 动	15 g [10 Hz - 2000 Hz]
温 度	60° C, 95% Max	盐 雾	>144h
防水等级	IP50(插合时)	屏 蔽	>75dB at 10Mhz, >40dB at 1Ghz



三、编码规则:



四、编码说明:

编号/针芯数	302	303	304	305
孔位排列(公针焊接端)				
接触体直径	0.5	0.5	0.5	0.5
适配导线尺寸(AWG)	28	28	28	28
测试电压(KV mms)	1.00	0.80	0.80	0.70
额定电流(A)	5.0	3.0	2.0	2.0

五、外形尺寸及结构 (未注公差: GB/T 1804-m) 单位: mm



视图A

