








间距PITCH: 1.0mm



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle)			
X	/	X°	±5°
XX	±0.30	XX°	±2°
XXX	±0.20	XXX°	±1°
XXXX	±0.10	XXXX°	/

品名 SERIES NAME
物料编码 PART NO.
图纸编号 DWG NO.

1.0mm,Pitch,W/B
侧装,双排,侧边锁扣,SMT


SEE NOTES

SD-A10013-A

绘制 DRAWN	Z.G.W	2023.5.15
审核 CHECKED	J.Yoon	2023.5.15
批准 APPROVED	K.Maya	2023.5.15
图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 7/1
比例 SCALE	4:1	

JKUN
www.JKUN.cc

单位
UNITS Metric mm



- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 100\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):50V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):1A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-25°C~+85°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A10013AWR-2**-F1CA1-R-W
PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL
W= No LOGO

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: LCP UL94V-0,
自然色 NATURAL
- b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL:
磷青铜 PHOSPHOR BRONZE,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE

③ 配套部件 MATES WITH


- 1.壳体HOUSING : [A10013Y-2**](#)
- 2.端子TERMINAL : [A10013T](#)

④ 可选型号 OPTIONAL MODELS


- 针座 WAFER: [A10013AWV-2**](#)

CKTS	尺寸Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
203	2.00	6.50	3.90
204	3.00	7.50	4.90
205	4.00	8.50	5.90
206	5.00	9.50	6.90
207	6.00	10.50	7.90
208	7.00	11.50	8.90
209	8.00	12.50	9.90
210	9.00	13.50	10.90
211	10.00	14.50	11.90
212	11.00	15.50	12.90





版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2023-05-15



205~210 CONTACTS



(PET膜剥离示意图)



列表1

Circuits	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Caton
205~210PIN	24	1000pcs	15/Reel
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-







包装说明:

- 把成品包入卷盘中, 每盘装1000PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 覆盖带剥离力0.1~0.7N(10.2~71.4gf);
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE			
长度(Length)	角度(Angle)		
X ±0.50	X° ±5°		
XX ±0.30	XX° ±2°		
XXX ±0.20	XXX° ±1°		
XXXX /	XXXX° /		

品名 SERIES NAME	1.0mm,Pitch,W/B 侧装,双排,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2023.5.15	JKUN www.JKUN.cc
物料编码 PART NO.		审核 CHECKED	J.Yoon	2023.5.15	
图纸编号 DWG NO.	SD-A10013-A	批准 APPROVED	K.Maya	2023.5.15	单位 UNITS
		图幅 SIZE	A4	页数 SHEET	7/2
		比例 SCALE		比例 SCALE	

间距PITCH: 1.0mm



版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2023-05-15

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 30\text{m}\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 100\text{M}\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):50V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):1A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-25°C~+85°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A10013AWV- 2** -F1CA1 - R-X-W
PART NO.:
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
R=REEL
X=CAP
W= No LOGO

② 材质 MATERIAL

- a.壳体HOUSING: LCP UL94V-0,
自然色 NATURAL
- b.针PIN: 磷青铜 PHOSPHOR BRONZE ,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- c.固定片FINNTING NAIL:
磷青铜 PHOSPHOR BRONZE ,
镍底镀锡 TIN OVER NICKEL PLATE
- e. 盖子CAP: LCP UL94V-0
自然色 NATURAL

③ 配套部件 MATES WITH

1. 壳体HOUSING : [A10013Y-2**](#)
2. 端子TERMINAL : [A10013T](#)


④ 可选型号 OPTIONAL MODELS

- 针座 WAFER: [A10013AWR-2**](#)


CKTS	尺寸Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
203	2.00	6.20	3.90
204	3.00	7.20	4.90
205	4.00	8.20	5.90
206	5.00	9.20	6.90
207	6.00	10.20	7.90
208	7.00	11.20	8.90
209	8.00	12.20	9.90
210	9.00	13.20	10.90
211	10.00	14.20	11.90
212	11.00	15.20	12.90

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. / X.° ±5° XX ±0.30 X.X° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX±0.10 XXX°/	品名 SERIES NAME	1.0mm,Pitch,W/B 顶装,双排,侧边锁扣,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2023.5.15	JKUN www.JKUN.cc
			审核 CHECKED	J.Yoon	2023.5.15	
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	批准 APPROVED	K.Maya	2023.5.15	单位 UNITS Metric mm
	图纸编号 DWG NO.	SD-A10013-B	图幅 SIZE A4	页数 SHEET 7/3	比例 SCALE 4:1	





版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2023-05-15



205~210 CONTACTS



(PET膜剥离示意图)



列表1

Circuits	DIM.E	Q'ty/Reel	Packing Reel/Caton
205~210PIN	24	1000pcs	15/Reel
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

包装说明:






- 把成品包入卷盘中, 每盘装1000PCS, 卷盘贴合格证, 将卷装产品套上PE袋, 放入外箱中, 外箱贴好胶带, 贴上合格证;
- 覆盖带剥离力0.1~0.7N(10.2~71.4gf);
- 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE			
长度(Length)	角度(Angle)		
X ±0.50	X° ±5°		
XX ±0.30	XX° ±2°		
XXX ±0.20	XXX° ±1°		
XXXX /	XXXX° /		

品名 SERIES NAME	1.0mm,Pitch,W/B 顶装,双排,SMT	绘制 DRAWN	Z.G.W	2023.5.15	JKUN www.JKUN.cc
		审核 CHECKED	J.Yoon	2023.5.15	
物料编码 PART NO.		批准 APPROVED	K.Maya	2023.5.15	单位 UNITS Metric mm
图纸编号 DWG NO.	SD-A10013-B	图幅 SIZE A4	页数 SHEET 7/4	比例 SCALE	

间距PITCH: 1.0mm

CIRCUIT.1



注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

PART NO.: A10013Y- 2**-A7W-P-W
NO.OF CIRCUITS:
SEE CHART
MATERIAL:
SEE NOTES
PACKAGING:
P=PE
W=No LOGO

② 材质 MATERIAL

a.壳体HOUSING: PA66 , 白色 WHITE

③ 配套部件 MATES WITH

1. 端子TERMINAL: [A10013T](#)
2. 针座 WAFER: [A10013AWV-2**](#)
[A10013AWR-2**](#)

④ 包装 PACKAGE

1,000PCS/袋 PE


CKTS	尺寸Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
203	2.00	7.70	3.70
204	3.00	8.70	4.70
205	4.00	9.70	5.70
206	5.00	10.70	6.70
207	6.00	11.70	7.70
208	7.00	12.70	8.70
209	8.00	13.70	9.70
210	9.00	14.70	10.70
211	10.00	15.70	11.70
212	11.00	16.70	12.70

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X / X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX±0.10 XXX°/ 品名 SERIES NAME 物料编码 PART NO. 图纸编号 DWG NO.	1.0mm,Pitch,W/B 胶壳,双排,侧边锁扣,白色	绘制 DRAWN	Z.G.W	2023.5.15	JKUN www.JKUN.cc
		审核 CHECKED	J.Yoon	2023.5.15	
SEE NOTES	SD-A10013-C	批准 APPROVED	K.Maya	2023.5.15	单位 UNITS Metric mm
		图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 7/5	
比例 SCALE 4:1	图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 7/5	比例 SCALE 4:1	


间距PITCH: 1.0mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2023-05-15


211 CKTS




210 CKTS




209 CKTS




208 CKTS




207 CKTS




206 CKTS




205 CKTS



204 CKTS






203 CKTS



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X / X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXX±0.10 XXX°/ 品名 SERIES NAME 物料编码 PART NO. 图纸编号 DWG NO.	1.0mm,Pitch,W/B 胶壳,双排,侧边锁扣,白色	绘制 DRAWN	Z.G.W	2023.5.15	JKUN www.JKUN.cc
		审核 CHECKED	J.Yoon	2023.5.15	
	SEE NOTES	批准 APPROVED	K.Maya	2023.5.15	单位 UNITS Metric mm
	SD-A10013-C	图幅 SIZE A4	页数 SHEET 7/6	比例 SCALE 4:1	

间距PITCH: 1.0mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2023-05-15



注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A10013T-01

PART NO.: _____



② 材质 MATERIAL
PHOSPHOR BRONZE,PRE-TINNED

③ 配套部件 MATES WITH
壳体HOUSING: [A10013Y-2**](#)


④ 包装 PACKAGE : 20,000PCS/REEL纸盘

⑤ 线材范围 WIRE RANGE: AWG:#32~#28


⑥ 绝缘范围 INSULATION RANGE(O.D.): Ø0.8mm



SECTION:A-A



SECTION:A-A



SECTION:A-A

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X / X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX ±0.10 XXX°/	品名 SERIES NAME	1.0mm,Pitch,W/B A10013端子	绘制 DRAWN	Z.G.W	2023.5.15	JKUN www.JKUN.cc	
			审核 CHECKED	J.Yoon	2023.5.15		
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	批准 APPROVED	K.Maya	2023.5.15	单位 UNITS	Metric mm
	图纸编号 DWG NO.	SD-A10013-C	图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 7/7	比例 SCALE 8:1	