



RoHS
Compliant
2011/65/EU



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



说明:

1. 特性:
 额定电压 : 500V AC MIN
 额定电流 : 5A
 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
 耐电压值 : 500V AC RMS for 1Minute
 工作范围 : -55°C~+105°C
 外壳盐雾 : 48H以上

2. 材料:
 胶芯 : PBT rated
 车PIN : 铜合金
 外壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
 前壳镀镍后壳镀锡/钝化
 铜柱 : 铜合金, 镀锡
 螺丝 : 铜合金/铁合金, 镀镍

DS204 15 F X X XX C X A X
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 系列编号:
DS204=D-USB编码
- PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN
37=37PIN 50=50PIN
- 公母区分:
F=母 M=公
- 塑胶区分:
1=PBT白胶 2=PBT黑胶
- 端子材质区分:
H=黄铜 P=磷铜
- 端子电镀u数区分:
01=1u金 AA=1.5u金 02=2u金.....
- 端子规格区分:
C=常规
- 外壳区分:
1=铁壳 2=铜壳 3=不锈钢钝化
4=不锈钢镀镍
- 螺母区分:
A=6.0铜柱
- 螺丝区分:
5=4.8螺丝 6=5.8螺丝
A=4.8铜螺丝 B=5.8铜螺丝



螺丝规格			
零件 编号	X尺寸 内牙		
	5/A	4.8	4#40
	6/B	5.8	4#40

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		DR15 母车针铆锁	
DECIMALS:	ANGLES:	TITLE	
X :±0.25	X :±2°	DWN	xiong
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee
X.XX :±0.10		APVD	wang
PART NO. DS20415F1HAAC1AA			SCALE:1:1 UNIT: mm
CUSTOMER COPY			SIZE: A4 SHEET:1OF 1 REV: A4