






RoHS
Compliant
2011/65/EU



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

说明:

1. 特性:
额定电压: 250V AC最大值
额定电流: 最大3A
接触阻抗: 30mΩ MAX.
绝缘阻抗: 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值: 250V AC RMS for 1Minute
工作温度: -45°C~+85°C

2. 材料:
胶芯: PBT rated
端子: 铜合金
外壳: 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化

DS101 15 F C X X XX X
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 系列编号:
DS101=D-USB编码
2. PIN位区分:
15=15PIN 26=26PIN 44=44PIN 62=62PIN 78=78PIN

3. 公母区分:
F=母 M=公
4. 传统简易区分:
C=传统
5. 塑胶类别区分:
1=黑胶 2=黑胶阻燃 3=白胶 4=白胶阻燃
5=蓝胶 6=蓝胶阻燃

6. 电镀区分:
S=全锡 A=半金锡 G=全金
7. 镀层厚度:
00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....
备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表
金的u数其余部分镀锡默认80u-110u
SS=全锡80u-110u

8. 外壳区分:
A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H D=铜壳
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS:	ANGLES:	TITLE	HDB15 母传统光孔		
X :±0.25	X :±2°	DWN	xiong	PART NO. DS10115FC3A00A2	
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1 REV: A4
CUSTOMER COPY					