








RoHS
Compliant
2011/65/EU



螺丝规格



零件编号	X尺寸	内牙
A/C	4.8	4#40
B/D	5.8	4#40



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

说明:

1. 特性:
额定电压: 500V AC MIN
额定电流: 5A
接触阻抗: 30mΩ MAX.
绝缘阻抗: 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值: 500V AC RMS for 1Minute
工作范围: -55°C~+105°C
外壳盐雾: 48H以上

2. 材料:
胶芯: PBT rated
车PIN: 铜合金
外壳: 铁合金/铜合金/不锈钢
支架: PBT/LCP, 黑色
鱼叉: 铁合金/铜合金, 镀锡
铆钉: 铜合金, 镀镍
螺丝: 铁合金/铜合金, 镀镍

DS207 09 F X X XX C X X X A X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 系列编号:
DS207-D-USB编码
2. PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN
37=37PIN 50=50PIN
3. 公母区分:
F=母 M=公
4. 塑胶区分:
1=PBT白胶 2=PBT黑胶
5. 端子材质区分:
H=黄铜 P=磷铜
6. 端子电镀u数区分:
01=1u金 AA=1.5u金 02=2u金.....
7. 端子规格区分:
C=常规
8. 外壳区分:
1=铁壳 2=铜壳 3=不锈钢钝化
4=不锈钢镀镍
9. 支架区分:
A=PBT B=LCP
10. 鱼叉区分:
1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉
11. 铆钉区分:
A=5.4*5.1*1.2铆钉
12. 螺丝区分:
A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝
C=4.8铜螺丝 D=5.8铜螺丝

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.25 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.10

TITLE	DR9母车针折弯7.2铆锁		
DNW	xiong	PART NO. DS20709F1HAAC1A1AA	
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1 REV: A4

CUSTOMER COPY