

1

2

3

4

5

6



RoHS
Compliant
2011/65/EU



| REV. | ECN NO OR DESCRIPTION | REVISED | DATE |
|------|-----------------------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

说明:

1. 特性:
 额定电压 : 250V AC最大值
 额定电流 : 最大3A
 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
 耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
 工作温度 : -45°C~+85°C

2. 材料:
 胶芯 : PBT rated/PA9T rated
 端子 : 铜合金
 外壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
 镀镍或钝化处理
 鱼叉 : SPCC或铜合金, 镀镍
 螺丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍
 DS 37 M W X X XX X X X
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 系列编号:
 DS=D-USB编码

2. PIN位区分:
 09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN

3. 公母区分:
 F=母 M=公

4. 传统简易区分:
 C=传统 J=半简易 W=不区分

5. 塑胶区分:
 1=PBT黑胶 2=PBT黑胶阻燃 9=PA9T





6. 电镀区分:
 A=半金锡 G=全金

7. 镀层厚度:
 00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....
 备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表金的u数其余部分镀镍默认80u-110u

8. 外壳区分:
 A=铁12H B=铁24H C=铁48H D=铜壳
 E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

9. 鱼叉区分:
 1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉

10. 螺丝区分:
 A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝
 C=4.8铜螺丝 D=5.8铜螺丝
 E=4.8铁螺丝镀金 F=5.8铁螺丝镀金
 G=4.8*15.0铁螺丝 H=4.8*13.0铁螺丝
 I=4.8*13.0铜螺丝



| 螺丝规格 | | | |
|-------|-----|------|------|
| 零件编号 | X尺寸 | L尺寸 | 内牙 |
| A/C/E | 4.8 | 7.0 | 4#40 |
| B/D/F | 5.8 | 7.0 | 4#40 |
| G | 4.8 | 10.2 | 4#40 |
| H/I | 4.8 | 8.2 | 4#40 |

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

| DECIMALS: | ANGLES: | TITLE | DR37 公插锁 | | |
|-------------|----------|-------|----------|------------------------|--------------------|
| X :±0.25 | X :±2° | DWN | xiong | PART NO. DS37MW2A00B1A | |
| X.X :±0.20 | X.X :±1° | CHKD | lee | SCALE:1:1 | UNIT: mm |
| X.XX :±0.10 | | APVD | wang | SIZE: A4 | SHEET:1OF1 REV: A4 |
| | | | | CUSTOMER COPY | |