




2		插针	H65	N	镀锡	
1		底座	PA66 UL94V-0	1	绿色	
序号	代号	名称	材质	数量	电镀/颜色	备注

技术参数:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/ Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	300V/16A	/
耐电压/Withstanding voltage(V/1Min)	2000		
额定冲击电压(Rated impulse voltage) [KV]	4.0		
绝缘电阻/Insulation resistance	常态≥500MΩ		
接触电阻/Contact resistance	<20mΩ		
单PIN插针强度(结合力)/Binding force(N)	>25N		
波峰焊/Welding welding	260°C±5°C		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.08/N=02~24P		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
相对湿度/Relative humidity	湿度≤95%(温度+40°C)		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

NAME: 深圳市韩下电子有限公司				NAME: 插拔式接线端子(插座)	
设计 黄彬 工艺				NAME: HX-HE010-5.08-2P	
审核 张伟 标准化		视角		图幅:A4	
批准 罗小春 日期 2022.6.22		比例 1:1		单位:mm	
标记 处数		变更文件及描述		页面 1/1	版本/次:A/0
签字		日期			