







RoHS  
Compliant  
2011/65/EU



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



### 说明:

#### 1. 特性:

额定电压 : 250V AC 最大值  
额定电流 : 最大3A  
接触阻抗 : 30mΩ MAX.  
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC  
耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute  
工作温度 : -45°C~+85°C

#### 2. 材料:

胶 芯 : PBT rated  
端 子 : 铜合金  
外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢  
镀镍或钝化处理  
鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡  
螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

### 螺丝规格

零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司  
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: ANGLES:

X :±0.25 X :±2°  
X.X :±0.20 X.X :±1°  
X.XX :±0.10

TITLE

HDR 26母传统插锁

DWN

xiong

PART NO. DSA26FC2A00B1J

CHKD

lee

SCALE:1:1 UNIT: mm

APVD

wang

SIZE: A4 SHEET:1OF 1 REV: A4

CUSTOMER COPY