






RoHS
Compliant
2011/65/EU



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



P.C.B LAYOUT

螺丝规格			
零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES	DP9 母锁		
DECIMALS:	ANGLES:	TITLE	
X :±0.25	X :±2°	DWN	xiong
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee
X.XX :±0.10		APVD	wang
PART NO. DS09F3G00C1AB2			SCALE:1:1
UNIT: mm			SIZE: A4
CUSTOMER COPY			REV: A4

说明:

1. 特性:
额定电压 : 250V AC最大值
额定电流 : 最大3A
接触阻抗 : 30mΩ MAX.
绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
工作温度 : -45°C~+85°C

2. 材料:
胶 芯 : PBT rated
端 子 : 铜合金
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
铜 柱 : 铜合金, 镀锡
螺 丝 : 铁棒/铜合金, 镀镍

DS 09 F X X XX X 6 X
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 系列编号:
DS=D-USB编码
2. PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN 25=25PIN 37=37PIN 50=50PIN
3. 公母区分:
F=母 M=公
4. 塑胶类别区分:
1=黑胶 2=黑胶阻燃 3=白胶 4=白胶阻燃
5=蓝胶 6=蓝胶阻燃
5. 电镀区分:
A=半金镀 G=全金
6. 镀层厚度:
00=0.6u~0.8u金 01=1u金 02=2u金.....
备注: 如果产品是半金镀的00数字那些代表金的u数其余部分镀镍默认80u~110u
7. 外壳区分:
A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H
D=铜壳 E=不锈钢钝化
F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金
8. 铜柱区分:
6=6.0铜柱
9. 螺丝区分:
5=4.8螺丝 6=5.8螺丝