



P.C.B LAYOUT



SCHEMATIC

主要技术性能

1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz) min;
5. 插拔力: 3-15N;
6. 寿命: 5,000次。

产品要求

1. 未注线性公差:

0.0-10.0mm $\pm 0.10\text{mm}$
10.0-20.0mm $\pm 0.15\text{mm}$
20.0-50.0mm $\pm 0.20\text{mm}$

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

序号	基座	数量	PBT	材料	COLOR
6	接触静片5	1	T0.25磷铜	银	
5	接触静片4	1	T0.3黄铜H62	银	
4	接触弹片3	1	T0.25磷铜	银	
3	接触弹片2	1	T0.25磷铜	银	
2	接地PIN1	1	T0.25磷铜	银	
1					

设计	视角	公差		材料	名称	备注
审核		± 0.1	± 1°		编号	PJ-358-5P-ZG
工艺		图幅	单位	比例	页码	浙江创都电子科技有限公司
批准		A4	mm	3:1		

更改标记

更改单号

签名: