



更改标记

更改单号

签名:

### 主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接 触 电 阻： $\leq 0.03\Omega$ ;
3. 绝 缘 电 阻： $\geq 100M\Omega$ ;
4. 耐 压：AC500V (50Hz)min;
5. 插 拔 力：3-15N;
6. 寿 命：5,000次。

### 主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	$\pm 0.10mm$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15mm$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20mm$
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

6	电极柱引脚	1	H62黄铜带T=0.30		铜锡	
5	后盖板	1	PBT		黑色	
4	开关静片	1	H62黄铜带T=0.30		铜锡	
3	开关弹片	1	锰钢T=0.2		锡	
2	电极柱	1	H65黄铜棒		铜锡	
1	基座	1	PC		透明	
序号	名 称	数量	材 料			镀 涂
设计		视角	公差	材料	名称	DC005 ( $\varnothing 2.0$ )
审核			$\pm 0.1$	$\pm 1^\circ$	编号	DC-005-PC-2.0
工艺		图幅	单位	比例	页码	浙江创都电子科技有限公司
批准		A4	mm	3:1		