


深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户):			Customer Part NO(客户物品号):				
			Part Descripon(物品规格): PH0.5 接触面在异面系列				
Item	项目		Specification 规格值				
O. of conductorsN	导体芯数	N	4~150				
Pitch	间距	P	0.5±0.05				
Total Pitch	全间距	SP	0.5*(N-1)±0.05				
Total Length	总长度	L					
Insulation Length	绝缘长度	IL	(L-S1-S2)				
Margin Width	边缘宽度	M	0.5±0.08				
Total Width	总宽度	W	0.5*(N+1)±0.08				
Strip Length	线口长度	S1	≤4.0±0.5/>4.0±1.0				
Strip Length	线口长度	S2	≤4.0±0.5/>4.0±1.0				
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	≤6.0±1/>6.0±2.0				
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	≤6.0±1/>6.0±2.0				
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3				
Over lap	冲孔		≤0.5				
Terminal thickness	插入厚度	T	0.3±0.05	Total length L (总长度)	15~50	±1.5	
Thickness insulation	线身厚度	ST	0.121±0.05		51~100	±2.0	
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.005		101~300	±3.0	
Conductor width	导体宽度	Cw	0.3±0.03		301~800	±5.0	
Supporting Tapc Color	补强板颜色		(Blue) 蓝		800以上	±10.0	
PET(Supporing Tapc Color)补强板规格			0.225mm	印字内容: E488937 ㊞ AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色			
PET(Insulation)			绝缘胶规格	Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)			
PET(Insulation)			绝缘胶规格	Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)			
Rev	版本		A1	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比来 衡量, 隐藏线不显示  Unit (单位): mm	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
					2023. 04. 12		
					Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
					Kent		