




深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER(客户):			Customer Part NO(客户物品号):														
			Part Descripon(物品规格): PH1.0 接触面在同面系列														
Item	项目		Specification 规格值	  													
O. of conductorsN	导体芯数	N	3~100														
Pitch	间距	P	1.0±0.08														
Total Pitch	全间距	SP	1.0*(N-1)±0.1														
Total Length	总长度	L															
Insulation Length	绝缘长度	IL	(L-S1-S2)														
Margin Width	边缘宽度	M	1.0±0.12														
Total Width	总宽度	W	1.0*(N+1)±0.1														
Strip Length	线口长度	S1	≤4.0±0.5/>4.0±1.0														
Strip Length	线口长度	S2	≤4.0±0.5/>4.0±1.0														
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	≤6.0±1/>6.0±2.0														
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	≤6.0±1/>6.0±2.0														
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3														
Over lap	冲孔		≤0.5														
Terminal thickness	插入厚度	T	0.3±0.05	Total length L (总长度) <table><tr><td>15~50</td><td>±1.5</td></tr><tr><td>51~100</td><td>±2.0</td></tr><tr><td>101~300</td><td>±3.0</td></tr><tr><td>301~800</td><td>±5.0</td></tr><tr><td>800以上</td><td>±10.0</td></tr></table>				15~50	±1.5	51~100	±2.0	101~300	±3.0	301~800	±5.0	800以上	±10.0
15~50	±1.5																
51~100	±2.0																
101~300	±3.0																
301~800	±5.0																
800以上	±10.0																
Thickness insulation	线身厚度	ST	0.121±0.05														
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.005	印字内容: E488937 ㊞ AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色:蓝色													
Conductor width	导体宽度	Cw	0.65±0.03	Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)													
Supporting Tapc Color	补强板颜色		(Blue) 蓝	Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)													
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.225mm	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比来 衡量, 隐藏线不显示 Unit (单位): mm													
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm (有印字)														
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm (白色)	Discharge Date 发行日期													
Rev	版本		A1	2023. 04. 12													
				Drawing by 制图													
				Kent													
				Checked by 核对													
				Approved by 确认													