

RoHS Compliant

1

2





3

4

5

6

7



## 螺丝规格

零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

说明:

- 特性:
  - 额定电压 : 250V AC最大值
  - 额定电流 : 最大3A
  - 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
  - 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
  - 耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
  - 工作温度 : -45°C~+85°C

- 材料:

- 胶芯 : PBT rated/PA9T rated
- 端子 : 铜合金
- 外壳 : SPCC或铜合金或不锈钢  
镀镍或钝化处理
- 鱼叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
- 螺丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

MEASURE POINT:  
 QUADRANT POINT (QP)  
 TANGENCY POINT (TP)  
 INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE  
SPECIFIED, TOLERANCE:  
 X. ±0.25  
 X.x ±0.20  
 X.xx ±0.15  
 ANGULAR ±3°



联晟欣连接器(深圳)有限公司  
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:
CHECKED		DATE		DR 25PIN 母插锁
APPROVED		DATE		
PART NO: LCK-205A25FJ2A00B1A				REV: 04 SCALE: 1:1 UNIT: mm
DRAWING NO:				SIZE: A4 SHEET: 1/1