


E		F	
版次	变更摘要	日期	
0	新产品发行	2019/11/25	



技术指标 (Technical Index):

1. 工作温度 (Temperature range): $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电压 (Rated voltage): 250V DC/AC.
3. 额定电流 (Rated current): 3.0A DC/AC.
4. 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
5. 耐压值 (Dielectric withstanding voltage): 800V AC/minute.
6. 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.
7. 适用线规 (Apply to gauge): AWG#24~#28.
8. 产品料号 (Product material No.):

WB200C0-T 0 * * - *

□: None

Material (端子材料)

Plating (端子状态&电镀方式)

磷青铜

4: 端子全亮锡



一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 0.10
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

ZGWMD

浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)

PHDC-WTB公头端子

制图 (DR)

ANLAN

料号 (DWG.NO)

WB200C0-10*-*

审核 (APPD)

李绍宗

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNITS)

mm

张数 (SHEET)

1 Of 1

SIZE

A4

REV

A