

项目 Mapx	变更内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve
------------	----------------------	------------	-------------	---------------

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触电阻: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘电阻: Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Umate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Umte force: 1.02kgf(MIN)
- 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料: Matorial:




- 塑壳: Housing:
Hing Temperature Thermoplastics,
 - 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 - 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC
- 电镀: Finish:
- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area,
Tin On Solder Talls

端子四周镀50U”(MIN)镍,镀金区域镀100—200U”镀金1U”

2. 外壳: Shell:

铜壳四周镀80U”(MIN)镍

Nickel Plating



RECOMMENDED P. C. B LAYOUT

成品图		公差一览表	
MANUFACTURE DWG		TOLERANCE TABLE OF DRAWING	
日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM
审核 CHECKED		比例 SCALE	1:1
核准 APPROVE		角法 VIEW	第三角投影

广东富盈兴业精密科技实业有限公司

图号 DRAWING	设计 DESIGN	品名 NAME	规格 SPECIFICATION	版本 VER	页码 PAGE
P723-354F41U07B-122		连接器	4脚插拔式7.8(90度)母座	A0	006