

产品参数表

规格



Ethernet Modbus TCP/IP , 10/100M 波特率, 1 RJ45 以太网口 , 内存卡插槽

BMXNOE0100

主要信息

产品系列	Modicon M340 自动化平台
产品类型	TCP/IP以太网网络模块
概念	Transparent Ready
集成连接类型	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 根双绞线 透明 可用 等级B30
保护处理	TC

补充信息

通讯服务	带宽管理 数据编辑器 (通过 PC 终端) FDR服务器 支架观察器 SNMP 网络管理员 全局数据 I/O 扫描 Modbus TCP 消息发送 网络服务器可配置
以太网端口	10BASE-T/100BASE-TX
内存说明	提供的闪存卡 (BMXRWSC016M)
内存使用量	应用程序保存 激活标准的 Web 服务器
供电电源	通过机架的内部电源
标识	CE
本地信号指示	1 个LED (绿色) for 以太网激活 (ETH ACT) 1 个LED (绿色) for 处理器运行 (RUN) 1 个LED (绿色) for 以太网网络状态 (ETH STS) 1 个LED (红色) for 数据速率 (ETH 100) 1 个LED (红色) for 内存卡故障 (CARD ERR) 1 个LED (红色) for 处理器或系统故障 (ERR)
控制类型	RESET 按钮 冷起动
电流消耗	90 mA 在...上 24 V 直流
模块分类	标准
净重	0.2 kg

环境

运行温度	0...60 °C
相对湿度	10...95 % 无冷凝
IP 等级	IP20
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户产品应用时产品的适用性或可靠性

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	113
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
SCIP编号	5b0e7f9f-ecac-432d-90a6-69acddcc81e0
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明


Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

尺寸图

安装在机架上的模块

尺寸



- (1) 带可移除端子块（笼式、螺纹型或弹簧式）。
- (2) 带 FCN 连接器。
- (3) AM1 ED 导轨上：35 毫米宽，15 毫米深。仅适用于 BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H 机架。

机架型号	a (毫米)	a (英寸)
BMXXBP0400 和 BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 和 BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 和 BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 和 BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative



