



深圳市兴华鑫电子科技有限公司

Shenzhen xinghuaxin Electronic Technology Co., Ltd

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶 (Customer):

客戶料號 (Customer P/N):

興華鑫型號 (Supplier P/N):

30B01BOX-8 Ω 2W-GH1.25

產品名稱 (Description):

喇叭 (Speaker)

產品規格 (Specification):

30*15.5MM GH1.25 端子帶扣

客戶承認欄 (Customer Authorization Signature)	深圳市興華鑫電子科技有限公司 承認欄 (Supplier Audit)		
	審核	檢查	制作
	唐国兴	唐玉来	吴银娟
	日期: 2022 年 04 月 19 日 版次: A		

声音让生活更精彩!

地址: 深圳市宝安区新安街道新乐社区新乐路 88 号厂房四层

TEL: 0755-27892904

E-mail: jacky.tang@jsxhxdz.com

Http: www.jsxhxdz.com

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容


一. 电声性能 Electrical Characteristic					
No.	项目 Items			规格 Specifications	
1	额定阻抗 Nominal Impedance			8±15% Ω at 1.0V 1000 Hz	
2	额定共振频率 Resonance Frequency			F0 测试 350±20% Hz 1.0V	
3	有效频率范围 Frequency Range			650~20 KHz	
4	额定特性灵敏度级 Sound Pressure Level			90±3dB at 0.1W/0.1m	
5	异常声检听 Buzz & Rattle Test			2.83 V	
6	额定功率 Rated Input			1 W	
7	最大功率 Maximum Input			2 W	
8	极性 Polarity 按规定馈给扬声器以瞬间直流电压，引起膜片向扬声器前方运行时，与电压正极相连接的输入端为扬声器正极，用红色线或符号“+”表示。 When a positive D.C.voltage is applied to the coil terminal macked + ,the diaphragm should move to the front.				
9	耐电压 Voltage-Proof Test 音圈引线端与盆架和磁路的金属部分之间加 50Hz，100V 的交流电压 1 分钟应无击穿打火现象。 After apply A.C. 50Hz 100V for 1 minute must perform normally.				
10	绝缘电阻 Insulation Resistance Test ≥1M Ω When apply D.C. 100V must be 1M Ω or more.				
11	重量 Weight :15± 10% g				
12	磁路规格 Magnetic Circuit Specifications Magnet size 磁体尺寸：12.5*2.0;			13.	音圈规格 Voice Coil Specifications Nominal dia.内径尺寸：Φ13.28mm Bobbin material 材料： Wire size 线径：Φ0.1mm D.C.resistance 直流阻抗:8±15% Ω Layers 线制层数：4 Winding length 绕线宽度：2
Top plate thickness:夹板厚度：1.0mm					
14.	备注 Remarks				
				直径 DIAMETER：30mm	
				客户型号	
				CUSTOMER’S PART NO	
				产品型号	XHXDZ-30B01
ISSUE	REVISION	DAT E	NA ME	OUR MODEL NO.(TENTATIVE)	
15. 失真指标：失真<7%（1.2FO）					

深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

二. 原材料配套表 Parts List				
NO	原材料名称 Parts Items	所需量 Q' TY	材质 Texture of material	备注 Remarks
1	盆架 FRAME	1	ABS+Magnet	
2	导磁体 DAOTI YOKE	1	mild steel	
3	磁钢 MAGNET	1	锶钕	
4	音盆 CONDPP	1	PU+纸	
5	压条 GASKET	1	ABS	
6	定位支片 DAMPER	1	N/A	
7	防尘帽 DUSTCAP	1	N/A	
8	音圈 VOICE COIL	1	SHTW0.10	
9	接线板 TERMINAL	1	Steel sheet and iron	
10	引出线 TINSEL WIRE	2	4 stranded copper wire	
11	包装 PACKING	1	paper	

结构图




深圳市兴华鑫电子科技有限公司

产品规格内容

三、频响特性 Frequency Characteristic Drawing

1.产品 SPL 曲线图 Product SPL graph



2.产品阻抗曲线图 Product impedance curve

