



Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

Customer	
Production Name	SMD CRYSTAL SEAM 3.2*2.5
Customer P/N	N/A
P/N	YC20MQBCE2X
Revision	A
Print Date	2025-08-18

Drawn	Checked	Approved
		



RoHS Compliant




Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

● ELECTRICAL PARAMETERS

谐振器产品技术指标		Min	Max	Units
1.Holder Type(型号规格)		SEAM 3.2*2.5		
2.Mode of Oscillation（振动模式）		Fundamental		
3. Frequency（标称频率）		20.000000		MHz
4.Load Capacitance (CL)（负载电容）		7		pF
5.Drive Level（激励功率）		≤100		uw
6.Equivalent Resistance（谐振电阻）		≤30		Ω
7.Shunt Capacitance (Co)（静态电容）		3		pF Max
8.Motional Capacitance (C1)（动态电容）		N/A		fF
9.Frequency Tolerance at 25℃（调整频差）		-10	10	ppm
10.Stability over operation temperance（温度频差）		±30基准温度：25℃		ppm
11.Insulation Resistance (at DC 100V)（绝缘电阻）		500MΩ Min @100V		MΩ
12.Operating Temperature Range（工作温度范围）		-40	85	℃
13. Storage Temperature Range（储存温度范围）		-55	125	℃
14. Aging（老化率）		±3		ppm/year
15. DLD2	N/A		N/A	Ω
16. FLD2			N/A	ppm
17. RLD2			N/A	Ω
18. SPDB	N/A		N/A	db
19. Other(其它)		N/A		

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) 外形尺寸（单位：mm）






Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd

● SUGGESTED REFLOW PROFILE （回流焊曲线图）


Total time:200sec.Max. （总时间：200秒 最大）

Solder melting point:220℃（熔点220℃）

Profiles Feature（特性）		Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)平均升温速度		3℃/second Max
Preheat	预热	
■ Temperature Min (Ts min)	最低温度	125℃
■ Temperature Max (Ts max)	最高温度	200℃
■ Time (ts min to ts max)	从最低到最高时间	(60~180) seconds
Time maintained above	维持上述时间	
■ Temperature(T1)	温度	217℃
■ Time(tp)	时间	(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度		260℃
Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp)		(20~40) seconds
Ramp-down rate		6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature		8 minutes max
Suggest reflow times		3 Times max



● PACKING (包装) 3Kpcs/REEL



[Size in mm]

8.3. Reel dimension & Outline drawing

Material of the Reel : PS

