

 深圳市鑫扬泽电子有限公司 SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版 本	A. 0
		页 码	第1页 共4页
文件名称	产品规格书	发行日期	2021. 9. 2

一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

二、Mechanical Specification:

Voltage Rating 12VAC (rms) / DC

Current Rating 3A

Contact Resistance 50Milliohms Max.

Full Force 70gf±20% / pin

Operational Durability 10000Times

Withstanding Higt Temperature 280℃

Operational Temperature - 20℃~+70℃

三、Material & Assemblies

Item	A ssemblies	Material	Gold Plated
1	针头	黄铜	镀金 3u'
2	针管	黄铜	镀金 3u'
3	弹簧	不锈钢	不电镀

 深圳市鑫扬泽电子有限公司 SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版 本	A. 2
		页 码	第2页 共4页
文件名称	产品规格书	发行日期	2021. 9. 2

1. 适用范围

本规格书描述的性能、检验和可靠性适用于YZP0622-20078-01

2. 产品描述:

- 2.1 材料:针头: 黄铜 C3604。
- 针管: 黄铜 C3604。
- 弹簧: SUS304。

3. 机械性能

序号	测试项目	测试描述	结果
1	外观	根据EIA-364-18，目视条件下。	表面光亮，没有裂纹，没有剥金和变形等不良现象。
2	寿命	根据EIA-364-09，在500±50次每小时的频率下。	最少 10,000 次。 不出现弹簧疲劳，断裂等现象。
3	弹力	根据EIA-364-04，仪器为弹力测试机。	70g±20%(在工作高度时)。


4、电气特性

序号	测试项目	测试描述	结果
1	接触阻抗	根据EIA-364-23，电压20mV，电流10mA条件下测量接触电阻。	最大50mΩ。
2	抗电流能力	根据EIA-364-70，通12V，3A电流（静态）。	无破坏，烧坏等不良现象。


5、环境测试

序号	测试项目	测试描述	结果
1	抗湿能力	根据EIA-364-31，在90%~95%的湿度和40±2℃的温度下保持96小时	无氧化，腐蚀，生锈等不良现象。
2	冷热冲击	根据EIA-364-32，从-40℃到 +105℃进行5个轮回。	无破坏，疲劳等不良现象。
3	可焊性	根据EIA-364-52，浸入265±5℃，Sn-Ag-Cu焊锡，持续4.0 ~ 5.0秒。	碰到锡的部位粘锡率95%以上。
4	盐雾测试	根据EIA-364-26，测试条件：5%盐水保持48小时。	无氧化，腐蚀，生锈等不良现象。

6、回流焊测试

测试说明	回焊炉曲图	结果
按右图之曲线设定温度，当回焊炉温度达到设定温度后将产品放入传送带中，达到指定时间后产品自动送出。		焊接完成后，本体粘锡良好，无变形，起泡现象，满足机械、电器性能。

客户图 AT09-2弹针



NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
1		首次发行	

Note:

- Material(材料):
Barrel: Brass C3604 (针管: 黄铜 C3604)
Plunger: Brass C3604 (针头: 黄铜 C3604)
Spring: SUS304 (弹簧: 不锈钢304)
Ball bearing: SUS304 (钢珠: 不锈钢304)
- Plating(电镀):
Barrel: 3u' Au over 50~80u' Ni(针管: 镀金3u', 镍底50~80u'.)
Plunger: 3u' Au over 50~80u' Ni (针头: 镀金3u', 镍底50~80u'.)
Spring: No plated (不电镀)
Ball bearing: No plated(不电镀)
- Electrical(电气特性):
Rated Current & Voltage: DC 12V;3A (额定电压&电流: 直流12V,3A)
Contact Resistance: 50 mohm Max at working height.
接触电阻: 最大50毫欧 (在工作高度状态下)
- Mechanical(机械性能):
Force: 70g±20% at working height. (70g±20% 在工作高度)。)
Durability: 10.000 cycles(min) (寿命: 10000次)
- WorkTemperture(工作环境):
Withstanding Higt Temperature: 280℃
Operational Temperature: ?20℃~ ?70℃

深圳市鑫扬泽电子有限公司

HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM
TEL: 0755-28773277 FAX: 0755-28891353



SCALE:	N/A	UNIT	mm
SHEET:	1 of 1	PROJECTION	
DATE:	2021.12.24	VER.	A.0

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :			
LENGTH		ANGLE	
x.xx	±0.05mm	x.xx	±0.50°
x.x	±0.10mm	x.x	±1.00°
x.	±0.20mm	x.	±2.00°

DESIGNED BY:		DWG. NO.	YZP0622-20078-01
CHECKED BY:		TITLE:	Pogo Pin
APPROVED BY:			

 深圳市鑫扬泽电子有限公司 SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.		文件编号	
		版 本	A. 4
		页 码	第4页 共4页
文件名称	散装类产品包装规范	发行日期	2021. 9. 12

1、目的：

规范公司产品包装作业的运用，保护产品在运输中不受破坏。

2、范围：

本规范适用于没有明确要求包装方式的散装类Pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

3、包装要求：

应根据产品特性选择与之相适应的包装材料来制作包装容器，同时选择合适的附属包装材料来包装产品，要求包装体积小、固定良好、存放稳定、且符合标准化。包装应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

4、包装材料明细：

序号	名称	规格	用量	可装单针数
1	外包装箱（小）	12.5cm*12.5cm*6cm	1	10000PCS
	外包装箱（大）	25.5cmx20.3cmx16.4cm	1	100000PCS
2	防静电袋	9x6, 12x8, 16x11 17x14, 23x16		若干
3	气泡袋	22mmx17mm		若干
4	透明胶带	45mm		若干
5	标签	65mmx44mm		1张/袋
6	其他填充物	/		若干

5、包装步骤及注意事项：

1，打印好标签，标识应当清晰，易懂，字体需一致。根据产品大小选择合适的防静电袋，包装数量不应超过最大包装数量的70%，包装数量应取百或千的整数，以方便记录。标签统一贴在包装袋的正中间。装好产品后外层需用气泡袋包裹保护。

2，将外包装箱折好(注意箱子的向)，用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；把完成好的内包装袋整齐有序地放入外包装箱中，如有多层，每层的数量需一致，完成后如局部位置有空隙，需用填充物填满，产品在包装箱内不能晃动。

3，填充完成后，折好包装箱上盖，用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢，透明胶带切口要平整，且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角，包装完成。

