




产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 DIP6  SMD6	●Contact Form 触点形式 1a ●Load Voltage 输出电压 1500V ●Load Current 输出电流 45mA ●Low Off-State Leakage Current 漏电流 10 μ A	●Automatic Test Equipment 自动检测设备 ●Telephone Equipment 通信设备 ●Sensing Equipment 传感设备 ●Security Equipment 安全设备 ●I/O Modules I/O 模块 ●Modem 调制解调器

Type 种类





Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号	
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		DIP 双列直插	SMD 表面贴装
1500V	45mA、50mA、75mA	BCV258	BCV258	BCV258A

注：表示引脚类型的“A”未标刻在产品上，订货依据订货示例型号。

Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识 Wiring Diagram 接线图





PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD6/DIP6)

Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目		Symbol 符号	BCV258		
Operating Temperature 工作温度		T_{OPR}	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$		
Storage Temperature 储存温度		T_{STG}	$-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$		
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	I_F	50mA		
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	I_{FP}	1000mA		
	LED Reverse Voltage 反向电压	V_R	5V		
	Input Power Dissipation 输入功耗	P_{IN}	75mW		
Output 输出	Load Voltage 输出电压	V_L	1500V (AC peak or DC)		
	Load Current 输出电流	I_L	A	45mA	AC
			B	50mA	DC
			C	75mA	DC
	Peak Load Current 峰值输出电流 ((100ms, 1 shot)	I_{PEAK}	180mA		
	Output Power Dissipation 输出功耗	P_{OUT}	450mW		
Total Power Dissipation 总功耗		P_T	500mW		
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		$V_{I/O}$	3750Vrms		
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压 (加注 H)		$V_{I/O}$	5000Vrms		

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目			Symbol 符号	BCV258			Conditions 条件
				A	B	C	
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	V _F	1.3V			I _F =10mA
		MAX. 最大值		1.5V			
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	I _{F ON}	0.8mA			
		MAX. 最大值		5mA			
	Recovery LED Voltage 关断电压	MIN. 最小值	V _{F OFF}	0.7V			
Output 输出	On-Resistance 导通电阻 R _{ON}	TYP. 典型值	R _{ON}	140 Ω	80 Ω	40 Ω	I _F =10mA, I _L =Rating within 1sec.
		MAX. 最大值		220 Ω	220 Ω	110 Ω	
	Off-State Leakage Current 漏电流	MAX. 最大值	I _{LEAK}	10μA			V _L =Rating
	Output Capacitance 输出端容量	TYP. 典型值	C _{OUT}	58pF			V _L =0V, f=1MHz
Timeparameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值	T _{ON}	0.3ms			I _F =10mA, I _L =Rating
		MAX. 最大值		1ms			
	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值	T _{OFF}	0.03ms			
		MAX. 最大值		0.2ms			
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘 电阻	MIN. 最小值	R _{I/O}	1000MΩ			DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	TYP. 典型值	C _{I/O}	0.8pF			f=1MHz
		MAX. 最大值		1.5pF			

通讯地址: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

邮政编码: 721300

电话: 18292759517



Reference Data 参考数值 (BCV258)

