



RoHS



主要参数:

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:30mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5°C 3±0.5s


其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

3	侧焊脚	黄铜	镀锡	
2	信号针	磷铜	接触点镀金	
1	塑座	LCP	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	



标记	处数	更改文件号			签 字	日期	视图	图样标记	重量 比例	网络插座
设计	王 丰	日期	19.01.02	标准化		日期				
校 对	李攀进	日期	19.01.02	审 定		日期				
工 艺		日期								
审 核	罗观彬	日期	19.01.02							
							共 页	第 页		RJ-067-1