

1

2

4

5

6

成型模具

模具编号	模具名称	模具规格描述

深圳市正成电气有限公司

受控文件

版本

变更编号

变更内容描述




变更日期

A0

--

首次发行

2025.02.17



插头技术要求

生产注意事项

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-25°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67(紧锁状态)
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	3A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

产品电气测试参数要求

高压测试	DC 300V / 0.01S
绝缘阻抗	10MΩ MIN
导体阻抗	3Ω MAX
短断路测试	100% 测试

客户名称

客户料号

客户确认

业务确认

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

RoHS

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color	Open 线的颜色 线的开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	

7 UL1007 24AWG电子线 (具体颜色见接线定义)

pc

4

6 圆形螺母M10X0.75, 黄铜镀镍

pc

1

5 M12母头胶芯专用O型圈 Φ9XΦ6X1.5 材质: 黑色NBR

pc

1

4 M8 板后安装插座母头外壳 S-12-C, 黄铜镀镍

pc

1

3 M8 常规母胶芯 4芯 带倒角 P01-M8-LB-S4

pc

1

2 M8母头胶芯专用O型圈 φ7x φ5.4x0.8 黑色NBR

pc

1

1 M8 铆压式母针3 4 芯 OD:1.0 T-130

pc

4

No. Specification

Unit

Q'ty

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)绘图
DWN

李平 2025.02.17

CAZN 正成

X. ±0.50	确认 CHK
X.X ±0.30	
X.XX ±0.20	
X.XXX ±0.15	

核准 APVD

品名 TITLE

M8-S4A-GCFM10-0.3PV-NZGJ

视 角 THIRD ANGLE

单位 UNIT

MM	版本 REV	A0
----	-----------	----

品号 PART NO	C110302-00663	
---------------	---------------	--

尺寸 SIZE

A4

页码 SHEET

1 OF 1

型号 DRAWING NO

1

2

3

4

5

6