



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

2x2P~2x12P



2x1P




Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1Y-05	---	5.40
2	HC-5557-2x2Y-05	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3Y-05	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4Y-05	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5Y-05	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6Y-05	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7Y-05	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8Y-05	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9Y-05	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10Y-05	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11Y-05	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12Y-05	46.20	51.60


Ordering Information


HC-5557 - N * - * - 05


Pin Type Colour
Pin 1 1 1
Pin 2 2 2
Pin 3 3 3
Pin 4 4 4
Pin 5 5 5
Pin 6 6 6
Pin 7 7 7
Pin 8 8 8
Pin 9 9 9
Pin 10 10 10
Pin 11 11 11
Pin 12 12 12

Circuit No.1



			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 孔座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNY-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2
			Angle ±3.0°						



			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5557 (4.20)双排 孔座 Pin 位图	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNY-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2
			Angle ±3.0°						