





SECTION A-A



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2.5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-ZHF-2PLT-05	1.50	4.30
3	HC-ZHF-3PLT-05	3.00	5.80
4	HC-ZHF-4PLT-05	4.50	7.30
5	HC-ZHF-5PLT-05	6.00	8.80
6	HC-ZHF-6PLT-05	7.50	10.30
7	HC-ZHF-7PLT-05	9.00	11.80
8	HC-ZHF-8PLT-05	10.50	13.30
9	HC-ZHF-9PLT-05	12.00	14.80
10	HC-ZHF-10PLT-05	13.50	16.30
11	HC-ZHF-11PLT-05	15.00	17.80
12	HC-ZHF-12PLT-05	16.50	19.30
13	HC-ZHF-13PLT-05	18.00	20.80
14	HC-ZHF-14PLT-05	19.50	22.30
15	HC-ZHF-15PLT-05	21.00	23.80

Ordering Information

HC-ZHF - N*** - * - 05

Pin Type Colour
NPL-立贴 N-灰色
PPL-贴片 P-棕色
PWP-贴片 P-白色
P-黄色
P-绿色
P-蓝色
P-棕色

2	②	基座	LCP	1	UL94-V0
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	ZHF (1.50) 单排立贴	版 本 REV.	A
1		初版发行	X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-ZHF-NPLT-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.		变更内容 MODIFY CONTENT		日 期 MODIFY DATE	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°						