




技术要求:

- 1 电气特性: 使用矢量网络分析仪100%测试。
- 1.1 特性阻抗:50Ω;
- 1.2 适用频率范围:2.4GHz-2.5GHz;驻波比:最大2.0;5.15GHz-5.85GHz;驻波比:最大2.5
- 2 尺寸检验: [*]为FAI检测项目; *为重点检测项目; ■为CPK管制项目。
- 3 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 4 环保要求: 产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。
5. 50 PCS/袋, 成品1000 PCS装一箱, 硅胶圈1000 PCS一包放在纸箱内最上层。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS

*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H377

7	2YG009	OD5.0*L23.0*OD0.60mm, 黄铜镀镍	1	---
6	2TA050BK1-025	热缩套管, 单壁普通型, EVA, 5.0*L25, 黑色	1	---
5	2SBKG1400	天线杆套, 12.00*L80.00, TPEE, 黑色	1	印字 “2.4/5.8G”
4	2YG030	OD5.20*L23.0*OD1.55mm, 锌合金镀镍	1	---
3	2C5R17811BN1	RG178, 银锡线, 棕色	1	---
2	2LC15PM034-5	SMA 公针OD:1.5*L8.60mm, 镀金2u’’	1	---
1	2LC15PM034-8	SMA公头公针, 直头, H8.00*L15.00, 黄铜镀镍	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q’ TY	REMARKS
GENERAL TOLERANCE:				
LINEAR:		HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司		
X	±0.20	FILE NAME: 产品图	TITLE: 直连式外置天线, 防水外置天线, G14黑色, 双铜管结构, OD:12*L80mm (2.4;5.8GHz)	
X.X	±0.15			
X.XX	±0.05	ENG/DATE: XIU HE/19.12.10	P/N: 3D1402BK00-003	
X.XXX	±0.01	CHE/DATE:		
ANGLE:		APP/DATE:	UNIT: mm  SCALE: 1:1 REVISION: A0 SHEET: 1/1	
X°	±4.00°			
X.X°	±3.00°			
X.XX°	±2.00°			
X.XXX°	±1.00°			