




1. 基座:PA66.
2. 插针:黄铜.
3. 电镀:镍 和 锡.

PHB-2*16A	30.0	34.0	27.0
PHB-2*15A	28.0	32.0	25.0
PHB-2*14A	26.0	30.0	23.0
PHB-2*13A	24.0	28.0	21.0
PHB-2*12A	22.0	26.0	19.0
PHB-2*11A	20.0	24.0	17.0
PHB-2*10A	18.0	22.0	15.0
PHB-2*9A	16.0	20.0	13.0
PHB-2*8A	14.0	18.0	11.0
PHB-2*7A	12.0	16.0	9.0
PHB-2*6A	10.0	14.0	7.0
PHB-2*5A	8.0	12.0	5.0
PHB-2*4A	6.0	10.0	3.0
PHB-2*3A	4.0	8.0	5.0
PHB-2*2A	2.0	6.0	3.0
名 称	A	B	C

P.C.B

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ± 0.50	设计	叶云龙		日期	2021.1.28		名称	PHB-2*NA W		
X.X ± 0.25	审核	黄斌斌		日期	2021.1.28					
X.XX ± 0.20	批准	王红芳		日期	2021.1.28		料号			
X° $\pm 3^\circ$										
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A	页码	1 OF 1	A4	