

规格(承认)书

Specification for Approval

※ 方舟 P/N (ARKLED P/N): SN410501N

※ 客户 P/N (CUSTOMER P/N): _____

※ 日期 (DATE): 2015 年 12 月 07 日



制定: _____ 审核: _____

地址: 江苏省宜兴市金张渚工业集中区宇龙路 6 号

Add: NO.6, Yulong Road, Golden Zhangzhu Industrial Park, Yixing City, Jiangsu Province, China

电话(Tel): 销售(Sales): 0086-510-87341161 87395800

技术(Tech): 0086-510-87341558

邮箱(Email): 销售(Sales): sales@arkchn.com

技术(Tech): tech@arkchn.com

传真(Fax): 0086-510-87342800

网址(Website): www.arkch.com

型号 PART NUMBER:

SN410501N



Page1 / 4

■ 产品特征 FEATURES:

- 高可靠性和高稳定性

High intensity and reliability

- 高品质、和低功耗、低成本

High quality, Low power requirement and low cost

- IC 易兼容、易装配

IC compatible, Easy assembly

- 符合 RoHS 指令要求

Meet RoHS EU Directive

- 静电承受能力 2000V (HBM)
- ESD 2000V (HBM)

■ 产品描述 DESCRIPTION:

- 双位数码管 Two digits 7 segment LED display

- 极性: 共阳 Common Anode

- 表面颜色 Surface Color: 黑面 Black surface

- 笔段颜色: 白胶 White segment

- 发光颜色 luminous Color:

1、红色 RED

2、选择一项。

3、选择一项。

4、选择一项。

5、选择一项。

- 晶片材质

1、AlGaInP

2、选择一项。

3、选择一项。

4、选择一项。

5、选择一项。

型号 PART NUMBER:

SN410501N



Page2 / 4

■ 产品最大绝对参数值 (Ta: 25℃) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25℃:

PARAMETER 项 目	SYMBOL 符 号	WHITE 白色	UNIT 单 位
Power Dissipation Per Segment 功 耗	PAD	70	mw
Reverse Voltage Per Segment 反 向 耐 压	VR	5	V
Continuous Forward Current Per Segment 最大使用电流	IAF	20	mA
Peak Forward Current Per Segment(Duty-0.1,1KHz) 最大峰值电流	IPF	60	mA
Operating Temperature Range 工 作 温 度	TOPr	-20℃ to 80℃	
Storage Temperature Range 贮 藏 温 度	Tstg	-20℃ to 85℃	
Lead Soldering Temperature 260℃ at 1.6mm From Body for 3 second 焊接温度 260℃/3 秒 距离胶体 1.6mm 以上			

■ 产品光电参数值 (Ta: 25℃) ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃:

PARAMETER 项 目	SYMBOL 符 号	TEST CONDITION 测 试 条 件	Color 颜色	MIN 最小值	TYP 标准值	MAX 最大值	UNIT 单位
Forward Voltage ,Per Segment 正 向 压 降	VF	IF=20mA	RED 红色	1.8		2.5	V
Reverse Current , Per Segment 反 向 漏 电 流	IR	VR=5V	RED 红色			50	μA
Dominant wavelength 主 波 长	λD	IF=20mA	RED 红色	630		637	nm
Luminous Intensity Per Segment 法 向 光 强	IV	IF=20mA	RED 红色	30		37	mcd


型号 PART NUMBER:

SN410501N



Page3 / 4

■ 光电曲线图 TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES




型号 PART NUMBER:

SN410501N



Page 4 / 4

产品尺寸和原理图 DIMENTION AND DIAGRAM



NOTES : 1.单位为毫米. All dimensions are in millimeters. (Inches)

2. 误差一般为 ± 0.25 . Tolerance is $\pm 0.25(0.010")$ unless otherwise specified.