




3 Pin以上

2 Pin

- 材料及电镀
- 1. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
 - 2. 塑件主体: PA66
 - 3. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
 - 4. 方 盒: SPCC, 镀镍
 - 5. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: $20m\Omega$ (Max)
绝缘电阻: $500M\Omega$ \DC500V
耐 电 压: AC2000V\1min
使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ ,5秒
扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)
剥线长度: 7-8mm

2	方盒	铁	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		接线端子	
料 号 PART NO		HC-JXDZK-5.08-9P-A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
单 位 UNIT		MM	制 图 DRAW
张 数 PART NO		1 OF 1	审 核 CHECKED
版 本 REV		A	批 准 APPROVE

公差参数

尺寸	公差
2-6P	± 0.10
7-12P	± 0.20
13-18P	± 0.25
19-24P	± 0.30

未注明公差:

X.xxx	± 0.10
X.xx	± 0.20
X.x	± 0.30

