




材料及电镀

- ①. 塑件主体：PA66
- ②. 焊 针：黄铜，镀镍

电气性能

额定电压：300V 250V
额定电流：8A 7A
接触电阻：20mΩ (Max)
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐 电 压：AC1500V\1Min

机械性能

温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃ 5秒