


产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 DIP4  SMD4	● Contact Form 触点形式 1b ● Load Voltage 输出电压 400V ● Load Current 输出电流 100mA ● Low Off-State Leakage Current 漏电流 10μA	● Automatic Test Equipment 自动检测设备 ● Security Equipment 安全设备 ● Sensing Equipment 传感设备 ● Telephone Equipment 通信设备 ● I/O Modules I/O 模块 ● Modem 调制解调器

Type 种类


Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号	
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		DIP 双列直插	SMD 表面贴装
400V	0.1A	BCY414	BCY414	BCY414A

注：表示引脚类型的“A”未标刻在产品上，订货依据订货示例型号。


Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识



Wiring Diagram 接线图





BCY414 型光 MOS 继电器

Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

	Item 项目	Symbol 符号	Value 数值
Operating Temperature 工作温度		T _{OPR}	-40°C~+85°C
Storage Temperature 储存温度		T _{STG}	-40°C~+100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	I _F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	I _{FP}	1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	V _R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	P _{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	V _L	400V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	I _L	120mA
	Peak Load Current 峰值输出电流 ((1ms, 1 shot)	I _{PEAK}	300mA
	Output Power Dissipation 输出功耗	P _{OUT}	500mW
Total Power Dissipation 总功耗		P _T	550mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		V _{I/O}	1500Vrms
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压 (加注 H)		V _{I/O}	3750Vrms

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目			Symbol 符号	BCY414	Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	V _F	1.3V	I _F =10mA
		MAX. 最大值		1.5V	
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	I _{F ON}	0.5mA	
		MAX. 最大值		3 mA	
Output 输出	Recovery LED Voltage 关断电压	MIN. 最小值	V _{F OFF}	0.5V	
	On-Resistance 导通电阻	TYP. 典型值 MAX. 最大值	R _{ON}	Ω	I _F =0mA, I _L =Rating, (within 1 sec.)
	Off-State Leakage Current 漏电流	MAX. 最大值	I _{LEAK}	μA	I _F =5mA, V _L =400V
	Output Capacitance 输出端容量	TYP. 典型值	C _{OUT}	pF	I _F =5mA, V _L =0, f=1MHz
Timeparameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值 MAX. 最大值	T _{ON}	0.2ms 1ms	I _F =5mA I _L =50mA
		TYP. 典型值 MAX. 最大值		0.5ms 3ms	
	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值 MAX. 最大值	T _{OFF}	0.5ms 3ms	
		TYP. 典型值 MAX. 最大值		0.5ms 3ms	
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝缘电阻	R _{I/O}		MΩ	DC=500V
	I/O Capacitance 隔离电容	C _{I/O}		pF	f=1MHz

Reference Data 参考数值 (BCY414)

