



技术要求：

1. 材质：H62黄铜；
2. 表面处理：电镀锡；焊接最高耐温260度；
3. 在常温常湿环境下保质期为90天；
4. 无厉批峰，毛刺高度0.1以下；
5. 符合RoHS环保要求；
6. 载带包装；
7. 未注公差：±0.1mm。技

标记	更改前	更改后	日期		材料	H62黄铜	品 名		STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司	Shenzhen STEIPU S&T Co. Ltd.		
							料 厚	SMT铜条				
①					比例	1:1	单 位	mm	制 图	李文杰	2021-3-23	
②												
③												
④				视 角					校 对			
									审 核			图 幅 A4