


产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 SOP8	●Contact Form 触点形式 2a ●Load Voltage 输出电压 400V ● Load Current 输出电流 120mA ●Low Off-State Leakage Current 漏电流 1μA	●Automatic Test Equipment 自动检测设备 ●Telephone Equipment 通信设备 ●Sensing Equipment 传感设备 ●Security Equipment 安全设备 ●I/O Modules I/O 模块 ●Modem 调制解调器


Type 种类

Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		
400V	120mA	BCW214S	BCW214S


Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识



Wiring Diagram 接线图





Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目			Symbol 符号	BCW214S
Operating Temperature 工作温度			T _{OPR}	-40°C~+85°C
Storage Temperature 储存温度			T _{STG}	-40°C~+100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	MAX. 最大值	I _F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	MAX. 最大值	I _{FP}	1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	MAX. 最大值	V _R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	MAX. 最大值	P _{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	MAX. 最大值	V _L	400V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	MAX. 最大值	I _L	120mA
	Peak Load Current 峰值输出电流 (1ms, 1shot)	MAX. 最大值	I _{PEAK}	600mA
	Output Power Dissipation 输出功耗	MAX. 最大值	P _{OUT}	600mW
Total Allowable Power Dissipation 总允许功耗		MAX. 最大值	P _T	650mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		MAX. 最大值	V _{I/O}	1500Vrms
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压 (加注 H)		MAX. 最大值	V _{I/O}	3750Vrms

Electrical Specifications 输入输出电气参数

Item 项目			Symbol 符号	BCW214S	Conditions 条件
Input 输入	LED Forward Voltage 正向电压	TYP. 典型值	V _F	1.3V	I _F =10mA
		MAX. 最大值		1.5V	
	Operation LED Current 接通电流	TYP. 典型值	I _{F ON}	0.5mA	
		MAX. 最大值		1mA	
Output 输出	Recovery LED Voltage 关断电压	MIN. 最小值	V _{F OFF}	0.7V	
	On-Resistance 导通电阻	TYP. 典型值	R _{ON}	14Ω	I _F =5mA, I _L =Rating, within 1 sec.
		MAX. 最大值		28Ω	
	Off-State Leakage Current 漏 电流	MAX. 最大值	I _{LEAK}	1μA	V _L =Rating
Timeparameters 时间参数	Turn-On Time 接通时间	TYP. 典型值	T _{ON}	0.23ms	I _F =5mA, I _L =100mA
		MAX. 最大值		1ms	
	Turn-Off Time 关断时间	TYP. 典型值	T _{OFF}	0.03ms	
		MAX. 最大值		0.2ms	
I/O 输入输出	I/O Insulation Resistance 绝 缘电阻	MIN. 最小值	R _{I/O}	1000MΩ	DC500V
	I/O Capacitance 隔离电容	TYP. 典型值	C _{I/O}	1.8pF	f=1MHz