



无铅热风拆焊台

典雅设计 匠心传承



QUICK 2020 Pro



微 信 公 众 号

www.quick-global.com


▼ 特点

- 控温精准：闭环传感与微电脑过零触发，升温快、控温准，不受风量影响。
- 无级调速：涡流风机供柔和风，编码器调节，风量精准。
- 彩色液晶：彩色数字显示温度，调节轻松，直观操作。
- 智能休眠：手柄磁控配合磁吸风枪架，归位即休眠节能。
- 冷风护芯：自动冷风降发热芯余温，延长寿命减成本。


▼ 常规配件



▼ 主界面功能说明



▼ 按键功能说明



提示：机器重启后，默认休眠功能和加热功能是打开状态。

▼ 产品参数

型 号	2020 Pro
功 率	750W
显 示 类 型	LCD液晶显示
工 作 电 压	220V AC
温 度 范 围	100°C~500°C
风 量 档 位	1~100 级
流 量	30L/min (Max)
三通道存储	有
标配风咀	A2044(Φ4.4) A2064(Φ6.4) A2084(Φ8.4)
外 形 尺 寸	98*170*150mm
重 量	约 1.5 Kg