



# 二合一维修系统

强强联手 拆焊无忧



QUICK 708Pro



微 信 公 众 号

[www.quick-global.com](http://www.quick-global.com)

## ▼ 特点

- 大功率, 升温迅速, 热量充足, 热效率高。
- 采用LCD液晶显示, 风枪/焊台温度动态直观显示, 数字化温度校准。
- 风枪焊台二合一设计, 一机多用, 节约空间。
- 风枪采用无刷涡流风机降噪设计, 风量柔和, 无极调速。
- 焊台采用全金属发热芯, 坚固耐用, 低压加热, 安全省心, 分体式焊咀加热, 耗材成本低。
- 智能休眠, 节能环保, 延长整机和发热芯等配件使用寿命。
- 采用全金属烙铁架设计, 搭配清洁球, 不损伤焊咀。
- 手柄握感更符合人体工学, 轻巧舒适, 久握不烫。


## ▼ 常规配件



## ▼ 按键功能说明




**+键—键**  
主界面, 同时长按, 开启/关闭风枪功能  
校准界面, 同时长按, 风枪温度校准确认键

**—键▼键**  
同时长按, 风枪温度校准



**+键▲键**  
同时长按, 焊台温度校准

**▲键▼键**  
主界面, 同时长按, 可开启/关闭焊台功能  
校准界面, 同时长按, 焊台温度校准确认键



**+键—键 ▲键**  
同时长按, 打开/关闭休眠


**—键▲键**  
同时长按, 打开/关闭风枪加热  
开机默认加热状态

**+键▼键**  
同时长按, 摄氏华氏切换


电源键

关电源→同时按▲▼开电源→密码设置


## ▼ 主界面功能说明




风枪、焊台正常工作




风枪休眠、焊台正常工作




风枪、焊台功能关闭



风枪加热打开、关闭



休眠打开、关闭



密码功能打开、关闭

## ▼ 产品参数

型 号	708Pro
功 率	700W Max (焊台 70W)
显示类型	LCD液晶显示
工作电压	220V AC
焊台温度范围	100~480°C
风枪温度范围	100~500°C
风枪温度稳定度	±5°C (静止空气没有负载)
焊台温度稳定度	±2°C (静止空气没有负载)
流 量	40L/min (Max)
风量档位	1~100 级
环境温度	0~40°C
焊咀对地电势	<2mV
焊咀对地电阻	<2Ω
外形尺寸	180*210*131mm
重 量	约 3.3 Kg