



数显热风拆焊台

焕新升级 续写经典



QUICK 957 Pro



微 信 公 众 号

www.quick-global.com


▼ 特点

- 闭环控温系统：毫秒级精准响应，高精度温度传感器实时反馈闭环，避免风量波动导致温度漂移现象。
- 涡流风机系统：输出风量柔和均匀，避免强风对精密元件造成冲击。支持1~100 级无级风量调节。
- 人机交互系统：彩色数字温控界面，支持 100°C~500°C 调节，配合 CH1~CH3 可存储3组常用工艺参数，一键切换多场景应用。
- 智能休眠保护：手柄内置磁控传感器，与磁吸式风枪架形成联动感应，放置即触发休眠停机，能耗降低 同时避免误触加热。


▼ 常规配件



▼ 主界面功能说明



▼ 按键功能说明



提示:机器重启后,默认休眠功能和加热功能是打开状态。

▼ 产品参数

型 号	957 Pro
功 率	580W
显 示 类 型	LCD液晶显示
工 作 电 压	220V AC
温 度 范 围	100°C~500°C
风 量 档 位	1~100 级
流 量	40L/min (Max)
三 通 道 存 储	有
标 配 风 咂	E0005(Φ5) E0064(Φ6.4) E0084(Φ8.4)
外 形 尺 寸	110*180*151mm
重 量	约 1.6Kg