


NO.	PART NO.	NAME	MATERIAL	COLOR	QTY
1	A02-C4DXL2000	USB A/F 短体10.6两个金叉脚1.90(无翻边)	Copper Alloy/SPCC		1PCS
2	A02-A0DDXXXXX0	USB A/F 短体10.6胶芯	PBT		1PCS
3	A02-B2DXK0000	USB A/F 90° DIP短端子(2.3无短路)	Copper Alloy		4PCS

REVISIONS		
LET	DESCRIPTION	DATE



规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1A/contact terminalg
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage

500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 35N (MAX)
Unmate force: 7N (MIN)


材料: Material:

1. 塑胶: Housing:
PBT
2. 端子: Contact:
Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell:
SPCC

电镀Finish:

1. 端子: Contact:
Plated Gold in Mating Area,
Tin On Solder Tails
2. 外壳: Shell
Nickel Plating

温度范围: Temperature Range:
-30°C to +80°C

 深圳市韩下电子有限公司	图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
	版本 (REV)	A/2	比例 (SCALE) 1:1
	日期 (DATE)	2020. 06. 18	
	设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (ITEM NO)	USB-AF	审核 (CHECKED)	张伟
型号 (PRODUCT NO)	HX AF 10.0 QCHT 6.3	核准 (APPROVED)	罗小春
模号 (MODEL NO)			