



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



技术要求

1: 外观要求

- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2: 电气性能:

- 2-1. 额度电流: 1.0A
- 2-2. 额定电压: 125V
- 2-3. 耐 电 压: 200V
- 2-4. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
- 2-5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

- 3: 储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4: 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

8	15.0	12.0	8.75
7	13.75	10.75	7.50
6	12.50	9.5	6.25
5	11.25	8.25	5.0
4	10.0	7.00	3.75
3	8.75	5.75	2.5
2	7.5	4.5	1.25
Poles	A	B	C

>20		± 0.25		序号	材料名称	数量	材质	镀涂		REMARK				
>10≤20		± 0.2		①	圆针	n	黄铜	高温亮锡		GP PASS				
>3≤10		± 0.15		②	塑件	1	LCP	本色		GP PASS				
3≤		± 0.1		③	焊片	2	黄铜	高温亮锡		GP PASS				
尺寸范围		公差		④	吸附盖	1	/	/		GP PASS				
设计	黄彬													
审核	张伟													
批准	罗小春													
单位: mm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>													

 **汉下**® 深圳市汉下电子有限公司

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



® 深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品编码

Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-1.25-4AWB

贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	