

	A	B	C	D	E	F																																																																																																																								
1																																																																																																																														
2																																																																																																																														
3																																																																																																																														
4																																																																																																																														
5	<p>技术指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 塑料表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、断裂等现象。 温度范围: -25~85°C。 额定电压: 50V, AC/DC (等效) 接触电阻: ≤0.03Ω 绝缘电阻: ≥500MΩ。 																																																																																																																													
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>序号</td> <td>品名</td> <td>材质</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>1.0掀盖胶芯 (H2.0)</td> <td>LCP UL94V-0 本色</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>1.0掀盖端子 (H2.0)</td> <td>磷青铜/表面镀锡</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>1.0掀盖后盖 (H2.0)</td> <td>LCP UL94V-0 黑色</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>1.0掀盖焊片 (H2.0)</td> <td>黄铜/表面镀锡</td> </tr> </table>	序号	品名	材质	①	1.0掀盖胶芯 (H2.0)	LCP UL94V-0 本色	②	1.0掀盖端子 (H2.0)	磷青铜/表面镀锡	③	1.0掀盖后盖 (H2.0)	LCP UL94V-0 黑色	④	1.0掀盖焊片 (H2.0)	黄铜/表面镀锡																																																																																																									
序号	品名	材质																																																																																																																												
①	1.0掀盖胶芯 (H2.0)	LCP UL94V-0 本色																																																																																																																												
②	1.0掀盖端子 (H2.0)	磷青铜/表面镀锡																																																																																																																												
③	1.0掀盖后盖 (H2.0)	LCP UL94V-0 黑色																																																																																																																												
④	1.0掀盖焊片 (H2.0)	黄铜/表面镀锡																																																																																																																												
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CKT</td> <td>DIMA</td> <td>DMB</td> <td>DMC</td> <td>CKT</td> <td>DIMA</td> <td>DMB</td> <td>DMC</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>300</td> <td>510</td> <td>890</td> <td>18</td> <td>17.00</td> <td>19.10</td> <td>22.90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>400</td> <td>610</td> <td>990</td> <td>19</td> <td>18.00</td> <td>20.10</td> <td>23.90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>500</td> <td>710</td> <td>1090</td> <td>20</td> <td>19.00</td> <td>21.10</td> <td>24.90</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>600</td> <td>810</td> <td>1190</td> <td>21</td> <td>20.00</td> <td>22.10</td> <td>25.90</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>700</td> <td>910</td> <td>1290</td> <td>22</td> <td>21.00</td> <td>23.10</td> <td>26.90</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>800</td> <td>1010</td> <td>1390</td> <td>23</td> <td>22.00</td> <td>24.10</td> <td>27.90</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>900</td> <td>1110</td> <td>1490</td> <td>24</td> <td>23.00</td> <td>25.10</td> <td>28.90</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1000</td> <td>1210</td> <td>1590</td> <td>25</td> <td>24.00</td> <td>26.10</td> <td>29.90</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>1100</td> <td>1310</td> <td>1690</td> <td>26</td> <td>25.00</td> <td>27.10</td> <td>30.90</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>1200</td> <td>1410</td> <td>1790</td> <td>27</td> <td>26.00</td> <td>28.10</td> <td>31.90</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>1300</td> <td>1510</td> <td>1890</td> <td>28</td> <td>27.00</td> <td>29.10</td> <td>32.90</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1400</td> <td>1610</td> <td>1990</td> <td>29</td> <td>28.00</td> <td>30.10</td> <td>33.90</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>1500</td> <td>1710</td> <td>2090</td> <td>30</td> <td>29.00</td> <td>31.10</td> <td>34.90</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>1600</td> <td>1810</td> <td>2190</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	CKT	DIMA	DMB	DMC	CKT	DIMA	DMB	DMC	4	300	510	890	18	17.00	19.10	22.90	5	400	610	990	19	18.00	20.10	23.90	6	500	710	1090	20	19.00	21.10	24.90	7	600	810	1190	21	20.00	22.10	25.90	8	700	910	1290	22	21.00	23.10	26.90	9	800	1010	1390	23	22.00	24.10	27.90	10	900	1110	1490	24	23.00	25.10	28.90	11	1000	1210	1590	25	24.00	26.10	29.90	12	1100	1310	1690	26	25.00	27.10	30.90	13	1200	1410	1790	27	26.00	28.10	31.90	14	1300	1510	1890	28	27.00	29.10	32.90	15	1400	1610	1990	29	28.00	30.10	33.90	16	1500	1710	2090	30	29.00	31.10	34.90	17	1600	1810	2190				
CKT	DIMA	DMB	DMC	CKT	DIMA	DMB	DMC																																																																																																																							
4	300	510	890	18	17.00	19.10	22.90																																																																																																																							
5	400	610	990	19	18.00	20.10	23.90																																																																																																																							
6	500	710	1090	20	19.00	21.10	24.90																																																																																																																							
7	600	810	1190	21	20.00	22.10	25.90																																																																																																																							
8	700	910	1290	22	21.00	23.10	26.90																																																																																																																							
9	800	1010	1390	23	22.00	24.10	27.90																																																																																																																							
10	900	1110	1490	24	23.00	25.10	28.90																																																																																																																							
11	1000	1210	1590	25	24.00	26.10	29.90																																																																																																																							
12	1100	1310	1690	26	25.00	27.10	30.90																																																																																																																							
13	1200	1410	1790	27	26.00	28.10	31.90																																																																																																																							
14	1300	1510	1890	28	27.00	29.10	32.90																																																																																																																							
15	1400	1610	1990	29	28.00	30.10	33.90																																																																																																																							
16	1500	1710	2090	30	29.00	31.10	34.90																																																																																																																							
17	1600	1810	2190																																																																																																																											
						<p>首韩 深圳市首韩科技有限公司</p>																																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>品名 (TITLE)</td> <td>制图 (DR)</td> </tr> <tr> <td>1.0-30P XGXJ-H2.0</td> <td>李春风</td> </tr> <tr> <td>料号 (DWG. NO)</td> <td>审核 (CHKD)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>钟华华</td> </tr> <tr> <td>一般公差 TOLERANCES X. ±0.15 . XX±0.05 . X±0.1 . XXX±0.02 ABGES±1°</td> <td>核准 (APPD)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>罗孝金</td> </tr> <tr> <td>比例 (SCALE) 1 : 1</td> <td>张数 (SHEET) 1 OF 1</td> </tr> <tr> <td>单位 (UNITS) mm</td> <td>SIZE REV A4 A</td> </tr> </table>	品名 (TITLE)	制图 (DR)	1.0-30P XGXJ-H2.0	李春风	料号 (DWG. NO)	审核 (CHKD)		钟华华	一般公差 TOLERANCES X. ±0.15 . XX±0.05 . X±0.1 . XXX±0.02 ABGES±1°	核准 (APPD)		罗孝金	比例 (SCALE) 1 : 1	张数 (SHEET) 1 OF 1	单位 (UNITS) mm	SIZE REV A4 A																																																																																																								
品名 (TITLE)	制图 (DR)																																																																																																																													
1.0-30P XGXJ-H2.0	李春风																																																																																																																													
料号 (DWG. NO)	审核 (CHKD)																																																																																																																													
	钟华华																																																																																																																													
一般公差 TOLERANCES X. ±0.15 . XX±0.05 . X±0.1 . XXX±0.02 ABGES±1°	核准 (APPD)																																																																																																																													
	罗孝金																																																																																																																													
比例 (SCALE) 1 : 1	张数 (SHEET) 1 OF 1																																																																																																																													
单位 (UNITS) mm	SIZE REV A4 A																																																																																																																													



深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品编码
Material code:

产品名称 Project: FPC

规格型号 Part No: 1.0-30P XGXJ-H2.0

贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

【1】适用范围 SCOPE

本规格书适用于：1.0间距柔性扁平电缆连接器

This specification covers the 1.0mm Pitch FPC Connectors

【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER

产品名称 Product Name	产品型号 Part Number
FFC/FPC 扁平电缆连接器	

【3】定格 RATINGS

项目 Item	规 格	Requirement
最大容许电压 Rated Voltage(MAX)	50V	[AC/DC(有效值 Virtual value) 50Hz]
最大容许电流 Rated Current(MAX)	0.5A	
使用温度范围 Ambient temperature Range		-25°C ~ +85°C

【4】性能 PERFORMANCE

4.1 电气性能 Electrical Performance



项目 Item		条件 Test Condition	规格 Requirement
4.1.1	接触电阻 Contact Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；开放电压 20mV 以下；短路电流 10mA 的状态下测定。 Mate applicable FPC/FFC and measure by dry circuit, 20mV MAX, 10mA.	30 mΩ MAX
4.1.2	绝缘电阻 Insulation Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；相邻端子间或端子与地之间加 DC 500V 下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 500V DC between adjacent terminal or ground.	500MΩ MIN
4.1.3	耐电压 Dielectric	适合 FPC/FFC 嵌合；相邻端子间或端子与地之间加 AC 250V (有效值) 历时 1 分钟下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 250V AC (virtual value) for 1 minute between adjacent terminal or ground.	无击穿现象 No Breakdown

4.2 机械性能 Mechanical Performance

项目 Item		条件 Test Condition	规格 Requirement
4.2.1	锁紧力及拔出力 Locking and Withdrawal Force	适合 0.3mm 厚的 FFC；用每分钟 25 ± 3 mm 的速度；平行地插入、锁紧、拔出。 Insert and extract applicable FFC at the speed rate of 25 ± 3 mm/minute.	锁紧力 Locking 1.96*n (N) MAX 拔出力 Withdrawal 0.49*n (N) MIN
4.2.2	端子保持力 Terminal /Housing Retention Force	以用每分钟 25 ± 3 mm 的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25 ± 3 mm per minute	0.25N MIN

4.3 环境和其他性能 Environmental Performance and Others

项目 Item		条件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.1	重复插拔 Repeated Insertion and Withdrawal	无通电状态；以 10 次/分钟的速度插拔 20 次 Insertion and withdrawal actuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cycles/minute	接触抵抗 Contact Resistance	60 mΩ MAX
4.3.2	温度上升 Temperature Rise	适合 FPC/FFC 嵌合；最大容许电流通电，温度测定。(UL 498) Carrying rated current load. (UL 498)	温度上升 Temperature Rise	30 °C MAX

项目 Item		条件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.3	耐振动性	DC 1mA 通电状态下；嵌合轴沿 XYZ 三个方向振动；振幅 1.5mm；频率	外观 Appearance	无损坏 No Damage



	Vibration	10-55-10Hz/分；历时 2 小时 Amplitude：1.5mm P-P Sweep time: 10-55-10Hz in 1 minute Duration: 2 hours in each X.Y.Z. axes	接触抵抗 Contact Resistance 瞬断 Discontinuity	60 mΩ MAX 1 ms MAX.
4.3.4	耐冲击性 Shock	DC 1mA 通电状态下；嵌合轴沿相互垂直的 6 个方向；以 490m/s ² {50G} 冲击；各 3 次 490m/s ² {50G}，3 strokes in each X.Y.Z. axes.	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			瞬断 Discontinuity	1 ms MAX.
4.3.5	耐热性 Heat Resistance	适合 FPC/FFC 嵌合；85±2℃ 的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 85±2℃，96 hour	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 mΩ MAX
4.3.6	耐寒性 Cold Resistance	适合FPC/FFC 嵌合；-40±2℃的空气中；放置 96 小时；再回到室温中放置 1-2 小时 -40±2℃，96 hour	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 mΩ MAX
4.3.7	耐湿性 Humidity	适合 FPC/FFC 嵌合；40±2℃、相对湿度 90-95% 的空气中；放置 96 小时；再回到室温中 0.5 小时内测定 Temperature: 40±2℃ Relative Humidity: 90-95% Duration: 96 Hours	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 mΩ MAX
			耐电压 Dielectric Strength	必须满足 4.1.3 Must meet 4.1.3
			绝缘抵抗 Insulation Resistance	20 MΩ MIN
4.3.8	温度循环 Temperature Cycling	适合 FPC/FFC 嵌合；-55±3℃ 30 分钟；常温常湿 10-15 分钟；85±2℃ 30 分钟；常温常湿 10-15 分钟，循环 5 次。 5 cycles of: a) -55±3℃ 30 minutes b) 85±2℃ 30 minutes	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 mΩ MAX
项目 Item		条件 Test Condition	规格 Requirement	
4.3.9	耐盐雾性 Salt Spray	适合 FPC/FFC 嵌合；35±2℃、5±1% 的盐水喷雾 48 小时；试验后常温水洗；再室温干燥。 48 ± 4 hours exposure to a salt spray from the 5 ± 1% solution at 35 ± 2℃.	外观 Appearance	无损坏、腐蚀 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 mΩ MAX



4.3.10	耐亚硫酸 SO2 Gas	适合 FPC/FFC 嵌合；40±2°C、50±5ppm 的亚硫酸中放置 24 小时 24 hours exposure to 50 ± 5ppm. SO2 gas at 40±2°C.	接触抵抗 Contact Resistance	60 mΩ MAX
4.3.11	耐氨性 NH3 Gas	适合 FPC/FFC 嵌合；浓度为 28% 的氨水容器中；放置 40 分钟。 40 minutes exposure to NH3 gas evaporating from 28% Ammonia solution	外观 Appearance	无损坏 No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 mΩ MAX
4.3.12	可焊性 Solder ability	端子前端基准面 0.2mm 处浸入 245±5°C 的锡槽中；历时 2±0.5 sec. Soldering Time: 2 ± 0.5 sec. Soldering Temperature: 245±5°C 0.2 mm from terminal tip	沾敷性 Solder Wetting	沾敷面积 95%以上
4.3.13	耐焊接热 Resistance to Soldering heat	在 245±5°C 热风炉中经 30±5sec 条件下，至少进行 5 次。 Soldering Time: 30 ± 5 sec. Soldering Temperature: 245±5°C	外观 Appearance	无损坏、变形 No Damage

() : 参考规格 Reference Standard

{ } : 参考单位 Reference Unit

【5】外观形状、寸法及材质 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS

以图纸为准 Subject to the drawing.

名称 NAME	材 质 MATERIALS	
主体 Main body	LCP	UL 94V-0
锁扣 Housing Lock	LCP	UL 94V-0
端子 Sit up	磷青铜	Phosphor Bronze
焊片 Contact	磷青铜	Phosphor Bronze
备注 Remark	金属表面镀锡	