





SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon46 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-ZH1.5-2A	1.50	4.50	3.70
3	HC-ZH1.5-3A	3.00	6.00	5.20
4	HC-ZH1.5-4A	4.50	7.50	6.70
5	HC-ZH1.5-5A	6.00	9.00	8.20
6	HC-ZH1.5-6A	7.50	10.50	9.70
7	HC-ZH1.5-7A	9.00	12.00	11.20
8	HC-ZH1.5-8A	10.50	13.50	12.70
9	HC-ZH1.5-9A	12.00	15.00	14.20
10	HC-ZH1.5-10A	13.50	16.50	15.70
11	HC-ZH1.5-11A	15.00	18.00	17.20
12	HC-ZH1.5-12A	16.50	19.50	18.70
13	HC-ZH1.5-13A	18.00	21.00	20.20
14	HC-ZH1.5-14A	19.50	22.50	21.70
15	HC-ZH1.5-15A	21.00	24.00	23.20
16	HC-ZH1.5-16A	22.50	25.50	24.70
17	HC-ZH1.5-17A	24.00	27.00	26.20
18	HC-ZH1.5-18A	25.50	28.50	27.70
19	HC-ZH1.5-19A	27.00	30.00	29.20
20	HC-ZH1.5-20A	28.50	31.50	30.70

Ordering Information

HC-ZH1.5 - N*** - *

Pin Type Colour
A-直针 黑色-本色
B-弯针 黑色-本色
C-直针 黑色-本色
D-直针 黑色-本色
E-直针 黑色-本色
F-直针 黑色-本色
G-直针 黑色-本色
H-直针 黑色-本色

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	02	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL					
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品名称 TITLE	ZH (1.50)单排 直针	版 本 REV.	A
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		产品料号 PART NO.	HC-ZH1.5-NA	单 位 UNITS	mm
			Angle ±3.0°			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1