

更改标记

更改单号

签名:

主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V 3A;

2. 接触电阻: $\leq 0.1 \Omega$;

3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;

4. 耐压: AC500V(50Hz) min;

5. 插拔力: 3-20N;

6. 寿命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:


0.0-10.0mm $\pm 0.10\text{mm}$

10.0-20.0mm $\pm 0.15\text{mm}$

20.0-50.0mm $\pm 0.20\text{mm}$

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

电源连接线



Model NO.	DC00220_H	DC00220_I	DC00220_J
PIN	$\varnothing 2.0$	$\varnothing 2.35$	$\varnothing 2.5$

DC00220-A	DC00220-B
SCHEMATIE	

6	后 盖	1	PBT	(黄)
5	基 座	1	PA灼热丝750℃	(黑)
4	插 针	1	H59黄铜棒	铜锡
3	簧 片	1	磷铜带T=0.25	镀银
2	弯 片	1	H62黄铜带T=0.30	镀银
1	平 片	1	H62黄铜带T=0.30	镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂
设计		视角	公 差	材 料
审核			± 0.1	$\pm 1^\circ$
工艺		图幅	单 位	比 例
批准		A4	mm	4:1
				浙江创都电子科技有限公司