





版本	变更编号	变更内容描述	变更日期
A0	--	首次发行	2025.03.13



VIEW A

A
P1

面板开孔尺寸

插头技术要求		生产注意事项	
连接方式	螺纹连接		
接线方式	铆压		
温度范围	-40°C ~ +80°C		
污染程度	3		
防护等级	IP67(紧锁状态)		
接插次数	≥500		
额定电压	60V AC/DC		
额定电流	3A		
接触电阻	≤5 mΩ		
绝缘电阻	≥100 MΩ		
质量标准	IPC-A-620		
产品电气测试参数要求			
高压测试	DC 300V / 0.01S		
绝缘阻抗	10MΩ MIN		
导体阻抗	3 Ω MAX		
短路断测试	100% 测试		
客户名称		客户料号	
客户确认		业务确认	
声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格			
RoHS			

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	

7 UL1007 24AWG 电子线 (具体颜色见接线定义)	pc	4
6 六角螺母M8X0.5 (12.35-10.8-2 M8 板前螺母)	pc	1
5 母头胶芯专用O型圈 Φ9XΦ6X1.5	pc	1
4 M8 双切边板前安装母座外壳 S-11-D	pc	1
3 M8 常规母胶芯 4芯 带倒角	pc	1
2 M8 母头胶芯专用O型圈 Φ7XΦ5.4X0.8	pc	1
1 M8 铆压式母针3 4 芯 OD:1.0 T-130	pc	4
No. Specification	Unit Q'ty	
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	李平 2025.03.13
X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°	确认 CHK	
	核准 APVD	
		品名 TITLE
		M8-S4A-GCBM8-0.3PV-NZGJ
	单位 UNIT	MM
视 角 THIRD ANGLE	版本 REV	A0
		品号 PART NO
		C110302-00306
尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET
		1 OF 1
		型号 DRAWING NO