







2x8 Pin 以上



2x2~2x4 Pin

2x5~2x7 Pin



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1.25A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 50mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-GHD-2x2PLT-05	1.25	5.75	4.00
3	HC-GHD-2x3PLT-05	2.50	7.00	5.25
4	HC-GHD-2x4PLT-05	3.75	8.25	6.50
5	HC-GHD-2x5PLT-05	5.00	9.50	7.75
6	HC-GHD-2x6PLT-05	6.25	10.75	9.00
7	HC-GHD-2x7PLT-05	7.50	12.00	10.25
8	HC-GHD-2x8PLT-05	8.75	13.25	11.50
9	HC-GHD-2x9PLT-05	10.00	14.50	12.75
10	HC-GHD-2x10PLT-05	11.25	15.75	14.00
11	HC-GHD-2x11PLT-05	12.50	17.00	15.25
12	HC-GHD-2x12PLT-05	13.75	18.25	16.50
13	HC-GHD-2x13PLT-05	15.00	19.50	17.75
14	HC-GHD-2x14PLT-05	16.25	20.75	19.00
15	HC-GHD-2x15PLT-05	17.50	22.00	20.25
16	HC-GHD-2x16PLT-05	18.75	23.25	21.50
17	HC-GHD-2x17PLT-05	20.00	24.50	22.75
18	HC-GHD-2x18PLT-05	21.25	25.75	24.00
19	HC-GHD-2x19PLT-05	22.50	27.00	25.25
20	HC-GHD-2x20PLT-05	23.75	28.25	26.50

Ordering Information

HC-GHD - N*** - * - 05

Pin

Type

Colour

默认-本色

Y-黄色

L-蓝色

P-紫色

T-青色

V-绿色

Q-棕色

BR-棕色

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	磷青铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	GHD (1.25) 双排带扣 立贴	版 本 REV.	A	
			X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC-GHD-2xNPLT-05	单 位 UNITS	mm	
1	初版发行		X. XXX ±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1