




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1A-05	---	5.40
2	HC-5557-2x2A-05	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3A-05	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4A-05	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5A-05	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6A-05	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7A-05	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8A-05	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9A-05	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10A-05	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11A-05	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12A-05	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N * - * - 05

Pin Type Colour
默认=透明
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
O=棕色
V=绿色
BR=棕色

			GENEERL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	5557 (4.20) 双排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	± 0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC-5557-2xNA-05	单 位 UNITS	mm
			X. XXX	± 0.10		投 影 Projection	材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	± 3.0°					

