



VDR Varistor ROHS

Product Specification For Approval

CUSTOMER				
Approved Item	<b>VDR-14D681K3.5</b>			
Customer P/N				
Lead form	<input checked="" type="checkbox"/> Straight	<input type="checkbox"/> Crimped ( mm)	<input type="checkbox"/> Y Kink	
Surge type	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> High energy	<input type="checkbox"/> Combined wave	
Operating temperature	<input checked="" type="checkbox"/> -40~125°C	<input type="checkbox"/> -40~85°C		
Packing	<input checked="" type="checkbox"/> Bulk	<input type="checkbox"/> Ammo	<input type="checkbox"/> Reel	
Approval Standard And File Number	40028836 	E317616 	19001211518 	ISO9001 
STANDARD	IEC61051 GB/T10193-1997 GB/T10194-1997 / UL1449 TYPE5 / IEC 60950-1:2005/AMD1:2009/AMD2:2013, Annex Q IEC 62368-1:2018/G.8.1 /GB8898 GB4943.1-2022			
ISSUE DATE / REV	2025/8/28	A1		
Special description				

SONGLONG LISHANG ELECTRONICS		
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVAL BY
邓江清	黄珍丽	简宪嵩


Customer		
ACCEPT BYL	CHECKED BY	APPROVAL BY

安规申请公司  
康泰工业股份有限公司(原台湾嵩隆)  
Cerglass MFG Inc  
No.450,ZhongZhen 3rd RD., Yingge Dist.,  
New Taipei City 23942, Taiwan (R.O.C.)  
台湾省新北市莺歌区中正三路450号  
TEL : 886-2-26797267  
FAX : 886-2-26785358

安规制造工厂  
惠州市嵩隆力上电子有限公司  
HUIZHOU SHI SONGLONG LISHANG ELECTRONICS CO.,LTD  
Heng-Ling Developing Distict ,SatianTown,  
Hui-Yang,Hui-Zhou,Guang Dong Province, P.R.C.  
惠州市惠阳区沙田镇田头横岭开发区  
TEL:0752-3728085  
FAX:0752-3728399

SPECIFICATION	VDR-14D681K3.5
---------------	----------------

## 1. OUTLINE

1.1	APPEARANCE WITHOUT DIRT & CRACK, MARKING SHOULD BE CLEAR					
1.2	Marking & Dimensions					
			D(max)	16.0mm	Marking	
		T(max)	6.5mm		Trademark : VDR	
		F(±1.0)	7.5mm		Part No. : 14D681K	
		H(max)	19.0mm		Standard for Safety: UL+CUL/VDE	
		L(±0.5)	3.5mm		Date Code: Y : Year M : Month	
		w(±0.5)	2.8mm		Temperature 125°C	
		d(±0.05)	0.8mm			

## 2. ELECTRICAL PARAMETER

电性规格项目		性能要求	单位	说明及测试方法			
2.1	MAX ALLOWABLE VOLTAGE 可容许之最大电压	420	VAC 交流	压敏电阻能够长期承受的最大持续			
		560	VDC 直流	正弦交流电压有效值或最大直流电压。			
2.2	VARISTOR VOLTAGE 压敏电压	612-748	( V )	压敏电阻中电流 1mA 直流电流时, 压敏电阻两电极间的电压值。			
2.3	RATED WATTAGE 额定功率及脉冲电流稳定性	0.6	(W) 及 10 <sup>4</sup> 次	在波形为 8/20μs、时间间隔为 6.3sec、次数为 10 <sup>4</sup> 的电流脉冲群作用下, 压敏电阻器能承受最大平均功率。“能够承受”指: 冲击后的压敏电压U1mA与冲击前的相比不大于±10%, 且不能发生目视可见的机械损伤。			
2.4	MAX CLAMPING VOLTAGE 最大抑制电压	1120	(V)	波形为 8/20μs、峰值为 50A 的浪涌电流流入压敏电阻器时, 两电极间的电压峰值。			
2.5	WITHSTANDING SURGE CURRENT 突波电流耐量 最大峰值电流	4500	(A) 1 TIME	压敏电阻能够承受的波形为 8/20μs 的最大浪涌电流峰值。“能够承受”指: 冲击后的压敏电压U1mA与冲击前的相比不大于±10%, 且不能发生目视可见的机械损伤。			
		2500	(A) 2 TIMES				
2.6	MAX ENERGY 最大能量	130	JOULE	对压敏电阻施加一次 10/1000μs 波形电流时 它能够承受最大浪涌能量。能够承受 指: 冲击后的压敏电压U1mA与冲击前的相比不大于±10%, 且不能发生目视可见的机械损伤。			
2.7	TEMPFRATURE COEFFICIENT 电压温度系数	0~0.05	%/°C	$\frac{U_{1mA}(25°C) - U_{1mA}(125°C)}{U_{1mA}(25°C)} \times \frac{1}{60} \times 100 \quad \%$			
2.8	TYPICAL CAPACITNACE TANCE 电容量(参考值)(reference)	290	PF	频率: 1kHz ± 10%、信号电平 ≤1VRMS 、零偏压。			
2.9	LEAKAGE CURRENT 漏电流	≤20	μ A	两端被施加最大持续直流工作电压时, 流过压敏电阻的电流。			
2.10	Impulse Response Time 响应时间	< 25	nSec				
2.11	包封材料	蓝色阻燃型环氧树脂 (符合 UL 94 V-0 标准要求)					
2.12	主要材料	氧化锌					
2.13	外观	无污迹、无裂纹、标志清晰					
2.14	标准测试环境条件	除非另有规定, 所有项目的测试应在以下环境条件下进行: 温度: 5 ~ 35°C, 相对湿度: 45 ~ 85%RH					



### 3. MECHANICAL REQUIREMENTS & ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS


编号		项目	性能要求	说明及测试方法
环境特性	3.1	气候顺序	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-4, 试验 Db 干热: (125±2°C)×16hrs, 循环湿热: 一个循环(55±2°C)×24hrs、95~100%RH 寒冷: (-40±2°C)×2hrs, 循环湿热: 一次(55±2°C)×24hrs,、95~100%RH、 剩余的循环5次, 24hrs/循环。
	3.2	稳态湿热	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC68-2-3 温度/时间: (40±2°C)/500hrs、湿度: 90~95%RH。
	3.3	温度快速变化	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-14, 试验Na TA=-40°C, TB=+125°C ; 共五个循环, 每个极限温度下放置30分钟。
	3.4	上限类别温度耐久性	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 10\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-2 温度: 125°C±2°C、时间: 1000hrs。 电压: 最大持续工作电压(交流)。
	3.5	湿热环境耐久性	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 10\%$ 无明显机械损伤	IEC68-2-3 温度: 125°C±2°C、时间: 500hrs、湿度: 90~95%RH。 电压: 最大持续工作电压(交流)。
机械特性	3.6	振动	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC68-2-6, 试验Fc方法 B4 总持续时间: 6hrs(三个方向, 每方向各2hrs)。 频率范围: 10 Hz~55 Hz、振幅: 0.75mm或加速度 98 m/s <sup>2</sup>
	3.7	冲击	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC 68-2-27, Test Ea 脉冲波形: 半正弦波、加速度: 490m/s <sup>2</sup> 脉冲宽度: 11ms, 三个方向, 每方向各6次。
	3.8	可焊性	浸渍部分的95%被焊锡覆盖	IEC 68-2-20, 试验Ta 方法1 槽温: 235±5°C 浸渍时间: 2±0.5sec
	3.9	耐焊接热	无明显机械损伤	IEC 68-2-20, 试验Tb 方法1A 锡温: 260°C、持续时间: 5sec
	3.10	引出端强度	$\frac{\Delta U_{1mA}}{U_{1mA}} \leq \pm 5\%$ 无明显机械损伤	IEC68-2-21, 试验Ua 拉伸一力量: 10 N (ø 0.6和ø 0.8mm引线) 、20N(ø 1.0mm引线)持续时间:10 sec. 弯折一力量: 5 N (ø 0.6和ø 0.8mm引线)、10N(ø 1.0mm引线)弯折次数: 2次
总体特性	3.11	使用温度范围	(-40°C ~ + 125°C)	压敏电阻无须降额使用的温度范围
	3.12	贮存温度范围	(-40°C ~ +150°C)	压敏电阻无负载情况下
	3.13	绝缘耐压	≥2500VAC	压敏电阻的电极引线与其包封层表面之间, 1 min。




#### 4. Maximum Clamping Voltage

Soldering Recommendation 焊接建议 & Power Derating Curve 功率降额曲线

##### ■ Wave Soldering Profile



When operating temperature exceeds 125°C, the power, the Max. continuous operation Voltage, the Max. Surge Current and the Max. Energy should be derated as below figure, the derated coefficient is -4%



#### 5. Part Number Code For " VDR "

VDR	□□	D	□□□	K
Songlong Lishang	φ5.0mm	D: Disk	Varistor Voltage	K=±10%
Brand Mark	φ7.0mm	S: Square	220=22V	L=±15%
	φ10.0mm		471=470V	
	φ14.0mm		102=1000V	
	φ20.0mm			
	φ25.0mm			
	φ32.0mm			
	34*34mm			

Sapce:is Straight foot

Short leg : NO : □.□

CB:Outer bend

I:Inner bend

K:Small K foot

Y:High and low feet

J :High Surge

PH=Ultra Surge

TA : Ammo, TR : Reel


1□=Combinatorial wave

2□=Times

T & G is Horizontal patch

Sapce & "H" is 125°C

#### 6. Quality Per Packing Method




Dimension	Part No.	Bag	Small Carton	Carton
14D	180L to 821K	500	3,000	6,000
14D (Short leg)	180L to 821K	500	4,000	8,000

### V/I CHARACTERISTICS V-I 特性曲线

250 V<sub>RMS</sub> to 550 V<sub>RMS</sub>


VDR-14D391K to VDR-14D911K



### MAXIMUM APPLICABLE TRANSIENT CURRENT AS A FUNCTION OF PULSE DURATION

320 V<sub>RMS</sub> to 680 V<sub>RMS</sub>

VDR-14D511K to VDR-14D112K





## 使用须知

为避免因MOV而引起的火灾或劣化而导致其它设备的损坏,请参考并遵守以下原则:

1) 当压敏电阻器流入高电流或高电压时,MOV本身可能被损坏、升温、冒烟、着火并发生爆裂。

为避免此种情况,可在MOV两端或电源两端安装保险丝或断电器;

以下规格之保险丝仅供参考使用:

直径	05D	07D	10D	14D	20D
保险丝之额定电流	1-2A	2-3A	3-5A	3-10A	5-15A

2) 勿使压敏电阻器所流入的电流及能量超过其额定值.

3) 注明的VDR产品商标名称和标记皆为本公司专利申请。

使用或销售未明确指定用于此类应用的VDR产品的客户自行承担风险。

4) 所有VDR 产品、产品规格和数据如有更改,恕不另行通知,请予以改进。对任何数据表或任何其他数据表中.包含的任何错误.不准确或不完整概不负责。

5) 关于产品对特定应用的适用性。客户有责任确认具有产品规范中所述特性的产品适用于特定应用。参数数据表和/或规范中提供的数据可能因不同的应用而不同,性能可能随时间而变化。所有操作参数,包括典型参数,必须由客户的技术专家。产品规格不会扩大或以其他方式修改VDR采购条款和条件,包括但不限于其中所述的保证。

6) 请勿将易燃性物质置于压敏电阻器附近.

7) 压敏电阻器仅可散发少量的热能,因此不适合用于经常有突发热量产生的设备内.

此外,压敏电阻器所在的工作环境越高其所散发热能的比例就越小.

压敏电阻器仅可散发少量的热能,因此不适合用于经常有突发热量产生的设备内.

如在瞬时间有较大的热量作用于压敏电阻上,有可能因此热能不能在脉冲时间内散发出去而导致压敏电阻器损坏.

8) 焊接时,请注意不要将压敏电阻器的焊接点及树脂涂料被熔化.

### 材料类别政策

VDR 所有产品特此证明皆符合RoHS的产品均符合欧洲议会和理事会指令2011/65/EU中定义和限制2011年6月8日关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质(Reach)的规定。我们确认所有 VDR 产品符合IEC 61249-2-21 JEDEC JS709A标准。