






NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	REV.	DRAW	DATE
1		新版发行	A0		20211129
2					

D




C

B



Recommended PCB Layout
(Tolerance: ±0.05)

1. Material:
- 1.1 Housing: **PBT** UL94V-0 Black.
 - 1.2 Contact :Phosphor Bronze(C5210),Gold plated on contact area **6u"**.
 - 1.3 Input Terminal : Brass(C2680).
 - 1.4 Metal shielding:Copper alloy with Nickel plated(C2680).
2. Environmental requirements:
- 2.1 Lead-free process,compliant RoHS.



A

未注公差 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 除非另外指定尺寸使用毫米:mm 光洁度:▽9 公差:XX. 0±0.2 X. 0±0.1 0. X0±0.05 角度: XX. 0±0.05° 0. X0±0.05°				E-NETTR 东莞市祥星电子有限公司 DONGGUANG XIANGXING ELECTRONICS CO., LTD Miss yang:13694998066 Mr Li:15013501940 TEL:0769-86384669 FAX:0769-81813600 Http://www.e-nettr.com xxing.guang@163.com			
比例 SCALE		角法 PROJ.		设计 DESIGN		品号 ITEM NO.	GR04M1HXS016
张数 SHEET	1/2	纸张 SIZE	A4	校对 CHECK		品名 TITLE	
单位 UNIT	mm	版本 REV.	A0	核准 APPROVAL		规格 DESC.	

D

C

B

A

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	REV.	DRAW	DATE
1		新版发行	A0		20211129
2					

D

D

C




C

B

B

A

A



Emitting Color	$\lambda_p(\text{nm})$	$V_f@I_f=20\text{mA}$
Green	565	1.8–2.5V
YELLOW	585	1.8–2.5V

3. Electrical Specification @25°C:
- 3.1 Inductance: 350uH Min With 8mA DC bias.
 - 3.2 Insertion loss :
 - 1–100MHZ –1dB max.
 - 3.3 Return loss :
 - 1–30MHZ –18dB min.
 - 30–60MHZ –16dB min.
 - 60–80MHZ –12dB min.
 - 3.4 Common Mode Rejection: 1–100MHZ –30dB min.
 - 3.5 Cross Talk: 1–100MHZ –30dB min.
4. Operating and Storage Temperature:
- 4.1 Operating Temperature : –40°C to +85°C.
 - 4.2 Storage Temperature : –40°C to +85°C.
5. Wave soldering peak temperature: 260°C.
6. Hi–Pot: 1500V AC & 2250V DC 6S 1mA PRI TO SEC

未注公差 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 除非另外指定尺寸使用毫米:mm 光洁度:▽9 公差: XX. 0±0.2 X. 0±0.1 0. X0±0.05 角度: XX. 0±0.05° 0. X0±0.05°				E-NETTR 东莞市祥星电子有限公司 DONGGUANG XIANGXING ELECTRONICS CO., LTD Miss yang: 13694998066 Mr Li: 15013501940 TEL: 0769-86384669 FAX: 0769-81813600 Http://www.e-nettr.com xxing.guang@163.com			
比例 SCALE		角法 PROJ.		设计 DESIGN		品号 ITEM NO.	GR04M1HXS016
张数 SHEET	2/2	纸张 SIZE	A4	校对 CHECK		品名 TITLE	
单位 UNIT	mm	版本 REV.	A0	核准 APPROVAL		规格 DESC.	