



ZHEJIANG UNIU-NE Technology CO., LTD

浙江宇力微新能源科技有限公司



## U3214 Data Sheet

V 2.3

版权归浙江宇力微新能源科技有限公司

## ■ 产品描述

U3214 是一款高性能低成本 PWM 控制功率器，适用于离线式小功率降压型应用场合，外围电路简单、器件个数少。同时产品启动模块内置高耐压 MOSFET 可提高系统浪涌耐受能力。

与传统的 PWM 功率开关不同，U3214 内部无固定时钟驱动 MOSFET，系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术，有效简化了外围电路设计，提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外，芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节，可以有效降低空载情况下的待机功耗。

U3214 集成有完备的带自恢复功能的保护功能：VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。

## ■ 典型应用

- 电信 90V电源系统
- 以太网 POE
- 工业控制
- 逆变器系统

## ■ 应用推荐


产品型号	封装	内阻	输出电压	输出电流
U3214	SOP-7	0.3Ω	> 2V	I <sub>O</sub> < 2200mA

注：1、默认降压型输出。 2、实际输出功率取决于输出电压和散热条件。

## ■ 主要特点


- 集成 3A 100V MOS /
- 集成 180V 高压启动电路
- 集成限流电阻(默认1.2A)
- 多模式控制、无异音工作
- 支持降压和升降压拓扑
- 默认14.3 V 输出 (FB 脚悬空)
- 待机功耗低于 50mW
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能：
  - 过载保护 (OLP)
  - 逐周期电流限制 (OCP)
  - 输出过压保护 (OVP)
  - VDD 过压、欠压和电压箝位保护

## ■ 封装信息



SOP-7 俯视图

## ■ 典型应用电路



- 注：**
- 1、典型应用电路及参数仅供参考，实际应用电路参数请在实测基础上设定，量产和改动请和原厂沟通。
  - 2、输入电解电容和续流二极管根据实际使用电压来调整。
  - 3、ADJ反馈供电使用需要考虑VDD参数，具体咨询FAE。


## ■ 管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	VDD	P	芯片供电管脚，同时作为输出电压反馈端（FB 悬空时）。典型应用中 VDD 电容推荐采用 0.1uF 贴片电容
2	GND	P	芯片的参考地
3	FB	I	反馈输入管脚，该引脚悬空时默认 14.3V 输出
4	CS	O	峰值电流检测管脚(悬空，默认1.2A)
5,6	Drain	P	内部高压 MOSFET 漏极
8	GND	P	芯片的参考地

## ■ 订货信息

型号	描述
U3214	SOP-7, 无卤、编带盘装, 4000 颗/卷

## ■ 内部功能框图



## ■ 极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
Drain 管脚电压	-0.3 to 100	V
VDD 供电电压	30	V
VDD 饱和电流	10	mA
FB , CS 管脚电压	-0.3 to 7	V
封装热阻---结到环境(SOP-8)	165	°C/W
最高芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	kV
ESD 能力 (机器模型)	250	V

注：针对静电敏感器件，操作时请注意ESD防护措施。

## ■ 推荐工作条件 (备注 2)

参数	数值	单位
工作环境温度	-40 to 125	°C
开关频率	AD TO LP	kHz

## ■ 电气参数 (无特殊注明, 环境温度为 25 °C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>高压启动部分 (HV 管脚)</b>						
I <sub>HV</sub>	HV 脚供电电流	HV=90V, VDD=0V	1	4	—	mA
I <sub>HV_leakage</sub>	HV 脚漏电电流	HV=90V, VDD=12V	—	20	—	uA
<b>供电部分(VDD 管脚)</b>						
V <sub>DD_ON</sub>	VDD 开启电压		—	7.5	—	V
V <sub>DD_OFF</sub>	VDD 欠压保护电压		—	4.5	—	V
V <sub>DD_Reg1</sub>	VDD 调制电压	FB 悬空	—	14.3	—	V
I <sub>VDD_st</sub>	VDD 启动电流	无开关工作	—	100	300	uA
I <sub>VDD_Op</sub>	VDD 工作电流	Fsw=60kHz	—	800	—	uA
I <sub>VDD_Q</sub>	VDD 静态电流		—	200	—	uA
V <sub>DD_OVP</sub>	VDD 过压保护阈值		—	24	—	V
V <sub>DD_Clamp</sub>	VDD 钳位电压	I <sub>VDD</sub> =10mA	—	26	—	V






反馈部分 (FB 管脚)						
V <sub>FB_REF</sub>	内部差分放大器输入端基准		1.84	1.87	1.90	V
V <sub>FB_OVP</sub>	输出过压保护 (OVP) 检测阈值		—	2.40	—	V
V <sub>FB_OLP</sub>	输出过载保护 (OLP) 检测阈值		—	1.40	—	V
T <sub>D_OLP</sub>	过载保护延迟时间		—	100	—	ms
电流检测输入部分 (CS 管脚)						
T <sub>LEB</sub>	前沿消隐		—	350	—	ns
T <sub>D_OCP</sub>	过流比较器延时		—	100	—	ns
V <sub>Ipk</sub>	峰值电流阈值		—	0.3	—	V
V <sub>AOCP</sub>	异常过流保护检测阈值		—	0.6	—	V
计时部分						
T <sub>OFF_min_norm</sub>	典型最短关断时间		—	7	—	us
T <sub>OFF_max_norm</sub>	典型最长关断时间		—	1.4	—	ms
T <sub>OFF_max_FDR</sub>	动态响应模式下最长关断时间		—	420	—	us
T <sub>ON_max</sub>	最长导通时间		—	40	—	us
T <sub>ss</sub>	内部软启动时间		—	4	—	ms
T <sub>Auto_Recovery</sub>	自动恢复延迟时间		—	2	—	s
过热保护						
T <sub>SD</sub>	过热保护阈值	(备注 3)	—	150	—	°C
功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V <sub>BR</sub>	功率 MOSFET 击穿电压		—	100	—	V
R <sub>dson</sub>	静态导通阻抗	U3214	—	0.3	—	Ω

备注 1：超出列表中“极限参数”可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

备注 2：在超出以上参数的条件下，无法保障芯片的正常行。

备注 3：参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

## ■ 参数特性曲线



## ■ 功能描述

U3214系列是一款集成高压启动和供电功能的多模式 PWM 控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓扑电路，适用于小家电电源和线性电源替代等场所。同时，U3214具有输出精度高和外围成本低的特点。

### ● 电流、电压调节

U3214内部集成限流电阻 $R=25\Omega$ , $V_{IPK}=0.3V$ ,  $R_{CS}$ 与内部集电阻 $R$ 并联。

1. 电流估算公式:  $I_{PK} = \frac{V_{IPK} \times 100(\text{系数})}{R_{\text{limt}}}$

其中:  $R_{\text{limt}} = \frac{25 \times R_{CS}}{25 + R_{CS}}$

在典型应用中:  $I_{PK} = \frac{0.3V \times 100}{25\Omega} = 1.2A$

例: 假设 $1.5A = I_{PK} = \frac{0.3V \times 100}{R_{\text{limt}}}$

由公式可得:  $R_{\text{limt}} = 20\Omega$

因此:  $R_{CS} = 100\Omega$

2. 电压估算公式:  $V_{OUT} = V_{FB} \times (1 + \frac{R_{FB1}}{R_{FB2}}) \times k - V_{D2}$

在典型应用中:  $V_{OUT} = 1.87V \times (1 + \frac{9.1K\Omega}{4.7K\Omega}) \times 1.05 - 0.9V = 4.86V$

注: 电压计算会受续流二极管影响, 以实际调试为准。  
k系数为线损补偿, 线补系数5%左右。

### ● 超低静态工作电流

U3214的静态工作电流典型值为 200uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求, 同时也可以提高系统效率。

### ● 高压启动电路和超低待机功耗 (<50mW)

U3214内置有一个 100V 高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作, 从 HV 端取电并通过高压电流源

对 VDD 电容进行充电, 如“功能模块” 中所述。当 VDD 电压上升至  $V_{DD\_ON}$ (典型 7.5V)时, 芯片开始工作且芯片工作电流增加至约 0.8mA。在稳态工作时, 芯片通过反馈二极管由输出进行供电, 同时借助高压启动电路, 系统待机功耗可以低至 50mW 以下。

### ● 逐周期峰值电流限制和前沿消隐

U3214内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点, 并通过 CS 管脚实现对电感峰值电流的调制。当 CS 管脚采样到的电压超过该阈值时, 功率 MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路 (消隐时间约350ns), 消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭MOSFET。

### ● 多模式 PWM 控制

为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求, U3214采用了调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合的工作模式, 如图 1 所示。

满载情况下系统工作于调频模式 (FM); 重载至轻载阶段, 系统同时工作于调频和调幅模式 (FM+AM) 中, 以达到良好的调整率和较高的系统效率; 当工作于空载附近时, 系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式, 可以将系统待机功耗降至 50mW 以下。




图1

- 软启动

U3214内集成有 4ms (典型值) 的软启动电路，在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加，而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

- 输出过压保护 (OVP)

当在连续的 3 个工作周期里 U3214检测到 FB 脚电压高于 2.4V 以上时，芯片将进入输出电压过压保护 (OVP)，随后系统将进入自动重启模式。

- 过载保护(OLP)/短路保护(SLP)

当过流或短路情况发生时，输出电压和反馈电压将降低且低于输出过载保护阈值  $V_{FB\_OLP}$ 。如果在 100ms (典型值) 的时间内该状态持续存在，则芯片将停止开关动作并进入自动重启模式（如下描述）。

- 异常过流保护 (AOCP)

在某些情况下(如重载或者输出短路等)，系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏，芯片内部设计有异常过流检测模块 (AOCP，典型阈值为 0.6V)。当CS电压高于该阈值时，芯片进入降压工作状态。

- 过热保护(OTP)

U3214内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温，当芯片结温超过150 °C (典型值) 时，系统进入到自动重启模式。

- 优化的动态响应

U3214集成有快速动态影响功能，可降低负载切换时的输出电压跌落。

- 消除可闻噪音

U3214 通过采用频率调制和 CS 峰值电压调制相结合的多模式控制方式，可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。

- VDD 过压保护(OVP)和 VDD 电压箝位

当  $V_{DD}$  电压高于  $V_{DD\_OVP}$  (典型值 24V)时，芯片将停止工作。随后  $V_{DD}$  电压下降至  $V_{DD\_OFF}$  (典型值 4.5V) 并进入重启模式。此外，芯片内部集成有 26V 稳压管，避免  $V_{DD}$  脚电压过高而损坏。


- 自动重启保护

芯片触发保护后功率 MOSFET 将关断，同时系统进入自动重启模式，芯片内部的计时器开始工作。当计时器计时超过2s时，芯片将重置并重新开机。开机后若再次触发保护，则系统将再次进入自动重启模式。

- 软驱动电路

U3214内置有软驱动电路优化了系统 EMI 性能。

## ■ 封装尺寸



符号	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.002	0.010
A2	1.350	1.550	0.049	0.065
b	0.330	0.510	0.012	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.203
e	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)	
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E	3.800	4.000	0.15	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

## 1、版本记录

DATE	REV.	DESCRIPTION
2018/04/19	1.0	首次发布
2021/03/21	2.0	更改眉头
2021/10/29	2.1	添加函数描述
2022/07/10	2.2	更改注意事项及框图
2023/10/20	2.3	文档参数校正

## 2、免责声明

浙江宇力微新能源科技有限公司保留对本文档的更改和解释权力，不另行通知！客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。量产方案需使用方自行验证并自担所有批量风险责任。未经我司授权，该文件不得私自复制和修改。产品不断提升，以追求高品质、稳定性强、可靠性高、环保、节能、高效为目标，我司将竭诚为客户提供性价比高的系统开发方案、技术支持等更优秀的服务。

版权所有 浙江宇力微新能源科技有限公司/绍兴宇力半导体有限公司

## 3、联系我们

浙江宇力微新能源科技有限公司

总部地址：绍兴市越城区斗门街道袍渎路25号中节能科创园45幢4/5楼

电话：0575-85087896 (研发部)

传真：0575-88125157

E-mail: htw@uni-semic.com

无锡地址：江苏省无锡市锡山区先锋中路6号中国电子（无锡）数字芯城1#综合楼503室

电 话: 0510-85297939

E-mail: zh@uni-semic.com

深圳地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区宝源路泳辉国际商务大厦410

电 话：0755-84510976

E-mail: htw@uni-semic.com