

1	2	3	4	5	6	7	8
修订	变更描述	变更单号	签名	日期		密封圈	硅橡胶
						6	1
						螺套	HPb59-1
						卡环	钢
						外壳	HPb59-1
						绝缘体	PTFE
						接触头	HPb59-1
						插针	HPb59-1
						序号	零件名
							材质
							涂覆
							数量
							备注

技术要求

- 执行标准: MIL-C-39012
- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: 0 ~ 6GHz
- 绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 介质耐压: 1500V (AC 有效值)
- 轴向保持力: ≥ 26.7 N
- 机械寿命: ≥ 500 次
- 温度范围: -65°C ~ 165°C
- 接触电阻: 外导体间<1mΩ, 内导体间<1.5mΩ
- 产品满足RoHS2.0标准要求

制图	版次		比例		型号规格 HL2-BNC-N-KJ		
	投影		1:1				
	未标注公差的, 以下列公差表为准		○				
审核	1. X. X±0.2		4. 去除锐边最大0.1		品名 N型/BNC型转接器		
	2. X. XX±0.1		5. 表面粗糙度Ra3.2				
	3. 角度±1°		6. 倒角C0.15MAX				
批准	* 为重点尺寸		单位 mm		成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		