


1	2	3		
修订	变更描述	变更单号	签名	日期


7	密封圈	硅橡胶	红色	1	
6	螺套	HPb59-1	金	1	
5	卡环	QSn6.5-0.1	去油	1	
4	外壳	HPb59-1	金	1	
3	外壳	HPb59-1	金	1	
2	绝缘子	PTFE		2	
1	插针	HPb59-1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注

REF16.5



## 技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
  - 2、特性阻抗:  $50\Omega$
  - 3、频率范围:  $0 \sim 6\text{GHz}$
  - 4、绝缘电阻:  $\geq 5000\text{M}\Omega$
  - 5、介质耐压:  $1000\text{V(AC 有效值)}$
  - 6、内导体分离力:  $\geq 0.28\text{ N}$
  - 7、轴向保持力:  $\geq 22\text{ N}$
  - 8、连接机构耐力距:  $\geq 1.7\text{ N} \cdot \text{m}$
  - 9、机械寿命:  $\geq 500$  次
  - 10、温度范围:  $-55^\circ\text{C} \sim 165^\circ\text{C}$
  - 11、接触电阻: 外导体间 $<2\text{m}\Omega$ , 内导体间 $<3\text{m}\Omega$

制图		版次	比例			
		投影				
审核		未标注公差的，以下列公差表为准		型号规格 HL2-SMA-JWE		
		1. X $\pm 0.2$ 4. 去除锐边最大0.1 2. XX $\pm 0.1$ 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度 $\pm 1^\circ$ 6. 倒角C0.15MAX		品名 SMA型正脚弯式公头PCB板插		
批准		* 为重点尺寸		单位	mm	