


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡3mm	
2	黑色	镀锡3mm	
3	黄色	镀锡3mm	
4	白色	镀锡3mm	
5	绿色	镀锡3mm	
6	蓝色	镀锡3mm	
7	黑色	镀锡3mm	
8	灰色	镀锡3mm	

4. Final examination (成品检查)

- 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$, 导通电阻 $<1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X1502H-08-NO (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X1502T-PSN (端子)	8PCS	
3	线缆Cable	UL1007/28AWG. 白. 黑. 黄. 白. 蓝. 绿. 灰色	8PCS	裁线长度: 200mm

			 XKB Connection	Item details	RVE.
					A0
				UNIT	
				SCALE	Free
RVE.	DESCRIPTION	DATE		PAGE	1 OF 1
DESIGNED		DATE			
CHECKED		DATE		DRAWING NO.	
APPROVED		DATE		X1502T-PSN-A28RBYWGLPE-L100-T3	